

GCM21BR71C475KA67#

「#」には包装コードが入ります。

生産中




REACH

<包装コード有り品番一覧>

GCM21BR71C475KA67L、 GCM21BR71C475KA67K

形状



L寸法	2.0 ±0.15mm
W寸法	1.25 ±0.15mm
T寸法	1.25 ±0.15mm
外部電極寸法e	0.2~0.7mm
外部電極間距離g	0.7mm min.
サイズコード mm	2012M

参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
L	φ180mmエンボステープ	3000
K	φ330mmエンボステープ	10000







質量(代表値)	
1個	17mg
φ180mmリール	102g

スペック

静電容量	4.7μF ±10%
定格電圧	16Vdc
温度特性(準拠規格)	X7R(EIA)
静電容量変化率	±15.0%
温度特性の温度範囲	-55~125°C
使用温度範囲	-55~125°C

⚠ お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。



⚠️ お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。