







MODU II SHROUDED POSTS

MODU II Stiftleiste

SINGLE ROW 3 TO 50 POS.
Einreihig 3 bis 50 pol.


DOUBLE ROW 2x3 TO 2x50 POS.
Zweireihig 2x3 bis 2x50 pol.



POS.	PART NUMBERS	PART NUMBERS	POS.	PART NUMBERS	PART NUMBERS
3 (2) TO 50	△ 826 467-3 BIS 5-826 467-0 △ 827 295-2 BIS 5-827 295-0	△ 826 468-3 BIS 5-826 468-0 △ 827 296-3 BIS 5-827 296-0	2x3 TO 2x50	△ 826 469-3 BIS 5-826 469-0 △ 827 297-3 BIS 5-827 297-0	△ 826 470-2 BIS 5-826 470-0 △ 827 298-3 BIS 5-827 298-0


RETENTION PLUG

Rastgabel




RETENTION PLUG WITH STRAIN RELIEF

Rastgabel mit Zugentlastung




KEYING PLUG

Kodierstift



KEYING BLOCK


Kodierblock



ASSEMBLED COMPONENTS

(FOR EXAMPLE)

Anwendungsbeispiel




- 1 CONTACTPIN/Kontaktstift: CuZn
PLATING MATING AREA:
0.1µm Au OVER 0.7µm Pd-ALLOY OVER 1,27µm Ni
Oberfläche Steckbereich:
0.1µm Au über 0,7µm Pd-Legierung über 1,27µm Ni
SOLDER SIDE: 2.0µm Sn OVER 1.27µm Ni
Lötseite: 2,0µm Sn über 1,27µm Ni
- 2 CONTACTPIN/Kontaktstift: CuSn
PRE TIN PLATED MIN. 2.0µm Sn OVER 1.27µm Ni (PIN TIPS BLANK)
Vorverzinnt min. 2.0µm Sn über 1.27µm Ni (Stiftspitzen blank)

MATERIAL:

- PIN HEADER Stiftgehäuse PCT-GV BLACK/schwarz
- RECEPTACLE HOUSING Buchsengehäuse PBT-GV BLACK/schwarz
- RETENTION PLUGS Rastgabeln PC-GV
- KEYING PLUG AND BLOCK Kodierstift, -block PA 6.6 GV
- FFC HOUSING FFC Gehäuse PBT-GV BLACK/schwarz



MODU IV RECEPTACLE HOUSING

MODU IV Buchsengehäuse




SINGLE ROW 2 TO 36 POS.
Einreihig 2 bis 36 polig.

DOUBLE ROW 2x2 TO 2x36 POS.
Zweireihig 2x2 bis 2x36 polig




FFC HOUSING

FFC Gehäuse



DOUBLE ROW 2x3 TO 2x13 POS.
Zweireihig 2x3 bis 2x13 polig



POS.	PART NUMBERS	POS.	PART NUMBERS	POS.	PART NUMBERS
2 TO 36	926 475-2 3-926 475-6	2x2 TO 2x36	926 476-2 3-926 476-6	2x3 TO 2x13	927 009-3 1-927 009-3

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW. 11/95

AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG AMPMODU II / AMPMODU IV

NOT the LATEST REVISION 826467

NICHT TOLERIERTE MASSE FORMAT ZEICHNUNGS-NR.
± 0.2mm A2

MASSTAB 2:1 BLATT 1 VON 2 REV. W4

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1985
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
-	-	-	-


NUMMER 826 467

VERWENDET FÜR -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC
AI
DIST
-

WAR NR. -
PASSEND ZU -



PN 6-926476-8

2x18 POS. AMPMODU IV RECEPTACLE HOUSING

2x18 POL. AMPMODU IV BUCHSENGEHÄUSE

PACKAGING Verpackung

PART NUMBER 5-8264667-3 INCLUDING 75 PCS. OF PN 826467-3
PACKED IN PLASTIC BOX (78mm x 78mm x 45mm)
FOR AMP-HARRISBURG ONLY

Bestell- Nummer 5-826467-3 enthält 75 Stk. PN 826467-3
verpackt in Kunststoffschachtel (78mm x 78mm x 45mm)
nur für AMP-Harrisburg

-						ZEICHNUNG GÜLTIG AB K.W.11/95		
						AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany		
						BENENNUNG AMPMODU II/AMPMODU IV SPECIAL PERFORMANCE SONDERAUSFÜHRUNG		K
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2mm ± -	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 826467
			GEZ. 27.09.85 M. SCHAARSCHMIDT	GEPR. 30.09.85 W. MORITZ	MASSTAB 4:1	BLATT 2 VON 2	REV. W4	