

THT LED-Anzeigesysteme

THT LED Display Systems

In die Entwicklung dieser Bauteile ist das über Jahrzehnte erworbene Know-how der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrieelektronik geflossen. Der Einsatz ist überall dort zu suchen, wo Lichtsignale auf Funktionen oder Betriebszustände aufmerksam machen sollen und müssen. Die Vielfalt der Bauelemente erstreckt sich von Einzel- und Mehrfachanzeigen sowie Leisten in unterschiedlichsten Ausführungen bis hin zu Lampenfassungen.


Bei den mit FEL gekennzeichneten LED-Bausteinen handelt es sich um Frontplatten-Einbauelemente, die als Anzeigeelemente für das 19"-Aufbausystem entwickelt wurden. Das System baut auf einem Grundrastermaß von 2,54 mm auf. Die Gehäuse sind mit seitlichen Stegen und Nuten versehen, die beim Anreihen ineinandergreifen. Bei Bedarf sind Möglichkeiten zur Stapelung gegeben. Zum 19"-Aufbausystem passende Schalter, Schalt- und Prüfbuchsen, Potentiometer sowie Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze finden Sie in unserem THT-Katalog.

The development of these components has benefited from MENTOR's expertise, acquired over decades as a developer and supplier of components for industrial electronics. These components can be used wherever light signals should and must alert functions or operating states. The variety of components ranges from individual and multi-displays and slats in a wide range of designs right up to light sockets.

The LED modules described as FEL are front panel assembly elements that have been developed as display elements for the 19-inch structure system. The system is based on a basic grid size of 2.54 mm. The casings are provided with guide rails and grooves that intersect with each other when connecting. Opportunities for stacking exist if required. Switches, switch sockets, and test sockets, potentiometers, and fuse holders for miniature fuse links can also be found in our THT catalog.

Allgemeine technische Daten	(Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des jeweiligen Artikels)
Lötbarkeit	DIN EN 60068-2-20 (260 °C ≤ 5s)
Anschlüsse	verzinnt
Betriebstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Klima	GPF DIN 40040
Beschriftung	auf Sonderwunsch bedruckt oder gelasert
LEDs	Technische Daten: siehe Seite 3/4
Sonderwünsche	Sonderbestückung, Verwendung von zusätzlichen Fixierpins sowie vertauschte Polarität auf Anfrage möglich.
Mindestbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage.	

General Technical Data	(Selection and deviations from the following general data: see description of the respective item)
Solderability	DIN EN 60068-2-20 (260 °C ≤ 5s)
Terminals	tinned
Operating temperature	-40 °C ... +85 °C
Climate	GPF DIN 40040
Marking	On special request printed or laser printed
LEDs	Technical data: see page 3/4
Special requirements	Special components, use of additional fixing pins and reverse polarity on request
Minimum quantity for special design on request.	



Einzel-LEDs ø 3 mm stehend

Single LEDs ø 3 mm vertical

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und Technische Daten: siehe Seite 1
Technische Daten LEDs: siehe Seite 3/4

General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 1
Technical data LEDs: see page 3/4

Spezifische Technische Daten

Gehäusewerkstoff: PC schwarz

Specific Technical Data

Housing Material: PC black


Dieser LED-Baustein ist unbestückt als Abstandshalter einsetzbar. Die Länge A des Abstandshalters ist variabel, min. 4,5 mm, lieferbar.

Without insert, this LED component can be used as a spacer. The spacer can be supplied with a variable length A of at least 4.5 mm.




MOQ 500

Länge A Length A	LED A1 bright red Art.-Nr.	LED A3 yellow Art.-Nr.	LED A4 green Art.-Nr.	ohne LED without LED
4,5	—	2818.7045	2818.8045	2818.3045
5,1	—	2818.7051	2818.8051	2818.3051
6,5	—	2818.7065	2818.8065	2818.3065
7,0	—	2818.7070	2818.8070	2818.3070
7,6	—	2818.7076	2818.8076	2818.3076
8,5	—	2818.7085	2818.8085	2818.3085
9,0	—	2818.7090	2818.8090	2818.3090
10,2	—	2818.7102	2818.8102	2818.3102
11,0	—	2818.7110	2818.8110	2818.3110
12,0	—	2818.7120	2818.8120	2818.3120
13,0	—	2818.7130	2818.8130	2818.3130
14,0	—	2818.7140	2818.8140	2818.3140
15,0	—	2818.7150	2818.8150	2818.3150
16,0	—	2818.7160	2818.8160	2818.3160
17,0	—	2818.7170	2818.8170	2818.3170



MOQ 200

Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
high efficiency red	A2	2817.2232
yellow	A3	2817.7231
green	A4	2817.8231



Spezifische Technische Daten

Gehäusewerkstoff: PBT UL94 schwarz

Specific Technical Data


Housing Material: PBT UL94 black

Diese Bausteine sind mechanisch anreihbar. Lieferbar auch in liegender Ausführung (siehe Katalog Seite 35).

These components can be mechanically installed in series. It can also be supplied in a horizontal version (see catalogue page 35).



Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
high efficiency red	A2	2311.2031
yellow	A3	2311.7031
green	A4	2311.8031



Technische Daten LEDs

Technical Data LEDs

LED-Type	Emission Color	Wavelength λ (nm)	Lense Color	Forward Voltage V _F (V)		Luminous Intensity I _v (mcd)			at	Fwd. Current I _F max (mA)	Rev. Voltage V _r (V)	2φ (50 % I _v)	
				typ	max	min	typ	max	mA			deg.	
THT													
A2	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	15	-	30	10 20	30	5	60	
A3	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	10	-	20	10 20	30	5	60	
A4	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	10	-	20	10 20	25	5	40	
A6	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	30	-	80	10 20	30	5	60	
A7	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	15	-	30	10 20	30	5	60	
A8	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	15	-	30	10 20	25	5	60	
A9	 high efficiency red	625	 red diffused	1.7	2.5	1.2	-	10	2	30	5	60	
A10	 yellow	588	 yellow diffused	1.85	2.5	2	-	6	2	30	5	60	
A11	 green	568	 green diffused	1.9	2.5	1	-	5	2	25	5	60	
A12	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	4	-	10	2 20	30	5	60	
A13	 yellow	588	 yellow diffused	1.85	2.5	1	-	5	2	30	5	60	
A14	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	1	-	5	2 20	25	5	60	
A23	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	5	-	17	10 20	30	5	70	
A24	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	5	-	17	10 20	25	5	70	
A25	 bright red	660	 red diffused	2.25	2.5	1.2	-	6	10 20	25	5	60	
A27	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	6	-	20	10 20	30	5	60	
A28	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	6	-	20	10 20	25	5	60	
A29	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	70	-	220	20	30	5	60	
A30	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	36	-	90	20	30	5	60	
A32	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	36	100	-	20	30	5	60	
A33	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	20	-	50	20	30	5	60	
A34	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	40	-	60	20	25	5	60	
A40	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	3	-	12	10 20	30	5	100	
A41	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	3	-	12	10 20	25	5	100	
A42	 bright red	660	 red diffused	2.25	2.5	1	-	5	10 20	25	5	100	
A44	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	3	-	12	10 20	30	5	100	
A45	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	1	-	5	10 20	25	5	100	
A46	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	3	-	7	10 20	30	5	110	
A47	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	1.8	-	7	10 20	30	5	110	
A48	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	2	-	10	10 20	25	5	110	
A49	 high efficiency red/ green	617 568	 white diffused	2 2.2	2.5 2.5	8 8	-	20 40	20 20	30 25	-	60 60	
A51	 blue	466	 blue transparent	3.8	4.5	18	100	-	20	30	5	50	
A52	blue	466	blue transparent	3.8	4.5	70	200	-	20	30	5	30	
A60	high efficiency red	625	red diffused	5.7	7.5	18	61.56	-	10	60	15	120	
A61	yellow	588	yellow diffused	5.85	7.5	7	37.18	-	10	60	15	120	
A62	green	568	green diffused	6	7.5	18	53.3	-	10	50	15	120	
A69	super red	622-634	red diffused	2	2.5	6.3	-	20	10	40	12	50	
A70	yellow	580-595	yellow diffused	2	2.5	7.1	-	18	10	40	12	50	
A71	green	564-576	green diffused	2	2.5	7.1	-	18	10	40	12	50	
A72	super red	622-634	red diffused	2	2.5	7.1	-	18	10	40	12	70	
A76	high efficiency red/ green	625 568	white diffused	2 2.2	2.5 2.5	5 5	-	20 20	20 20	30 25	-	70 70	
A77	super bright red	640	red diffused	1.85	2.5	280	400	-	20	30	5	60	
A78	yellow	588	yellow transparent	2.1	2.5	50	-	120	10 20	30	5	30	

Technische Daten LEDs

Technical Data LEDs

LED-Type		Emission Color	Wavelength λ (nm)	dominant	Lense Color	Forward Voltage V _F (V)		Luminous Intensity I _v (mcd)			at	Fwd. Current I _F max (mA)	Rev. Voltage V _R (V)	2φ (50 % I _v) deg.
						typ	max	min	typ	max	mA			
THT														
A79		green	568		green transparent	2.2	2.5	50	-	120	10 20	25	5	30
A83		high efficiency red	625		red transparent	2	2.5	30	-	80	10 20	30	5	50
A84		yellow	588		yellow transparent	2.1	2.5	20	-	50	10 20	30	5	50
A85		green	568		green transparent	2.1	2.5	30	-	50	10 20	25	5	50
A86		high efficiency red	625		red diffused	2	2.5	20	-	50	15	150	5	70
A88		high efficiency red	625		red diffused	2	2.5	6	-	15	15	160	5	100
A90		green	568		green diffused	2.2	2.5	120	-	200	20	140	5	30
C5		orange red/ green	612-625 552-575		white diffused	2 2.4	3 3	1 1	2.5 2.5	-	10 20 10 20	30	6	60
C12		red	630		red diffused	2	3	4	-	32	10 20	20	6	40
C13		yellow	581-594		yellow diffused	2.4	3	2.5	-	12.5	10 20	30	6	40
C14		green	562-575		green diffused	2.4	3	6.3	-	32	10 20	30	6	40
C15		red	612-625		red diffused	2	3	10	-	50	10 20	30	6	60
C16		yellow	581-594		yellow diffused	2.4	3	10	-	50	10 20	30	6	60
C17		green	562-575		green diffused	2.4	3	10	-	50	10 20	30	6	60
E3		high efficiency red/ green	625 568		white diffused	2 2.2	2.5 2.5	10 10	50 30	-	20 20	30 25	5 5	60 60
G1		bright red	660		red diffused	2.25	2.5	0.4	-	3	20	25	5	40
G2		yellow	588		yellow diffused	2.1	2.5	2.6	10	-	20	30	5	40
G3		super bright green	568		green diffused	2.2	2.5	2.6	10	-	20	25	5	40
H1		super deep red	639		red diffused	2	2.4	40	80	-	20	25	5	100
H2		super yellow	589		yellow diffused	2	2.4	25	50	-	20	25	5	100
H3		super yellow green	573		green diffused	2	2.4	6.3	12.5	-	20	25	5	60
H4		hyper red	624		red diffused	2	2.4	10	20	-	20	25	5	100
M2		white	-		colorless clear	3.6	4	3900	-	11000	20	30	5	20
W1		white	-		colorless clear	3.2	3.8	1400	-	3550	5	25	5	45
Argus														
A15		super red	628		red clear	2.1	2.5	35.5	-	71	15	40	12	

Symbole

Symbols

Besonderheiten · Specifics

NEW Produktneuheit
New product

OUT Auslaufartikel
Discontinued product

ESD+ Sehr hoher ESD-Schutz zur Frontplatte bzw. Gehäusefront.
Very high level of ESD protection for the front panel.

FEL Frontplatten-Einbauelemente zur Nutzung als Anzeigeelemente für das 19"-Aufbausystem.
Front panel assembly elements for use as display elements for the 19-inch structure system.

Kundenspezifisch · Customised

C Kundenspezifische Ausführung möglich.
Customised solutions available.

LowMOQs Lagermäßig geführte Artikel (Art.-Nr. in **Fettdruck**) liefern wir mit geringen Mindestbestellmengen und kurzen Lieferzeiten.
Parts, that are available ex-stock (Part No. in **bold**) are delivered with small MOQs and short delivery times.

MOQ1 Mindestbestellmenge für Nicht-Lagerhaltige-Artikel (Art.-Nr. in Magerdruck). Lieferzeit auf Anfrage.
Minimum quantity for manufacture of non-stocked part nos. (in normal font): delivery time on request.

MOQ2 Mindestbestellmenge für Sonderlängen (Länge A). Lieferzeiten und andere Sonderversionen auf Anfrage.
Minimum quantity for customer defined "Length A": delivery times and other customisation on request.