










Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 300 Stück
Packaging unit: 300 pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction



Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-Layout Proposal




1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6µm
Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1mm

Information:	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale 5:1	
	Dim. for Information ISO 8015			
Customer drawing:	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation	
			ERNI-Federleiste SMD, Powerm. 8mm Female Con. SMD, Powerm. 8mm	
	 TE Connectivity		C= 214548-E	
g			I	
Index	13.09.2012	Date	Class MSPEED	

Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.