

MATERIAL:
Steel . Cadmium plating


TEMPERATURE RANGE:
-Climatic category: -55°/ +125°


PACKAGING:
Per 100 pieces






BRACKET MOUNTING







Part number	86552009

European Views

rev	ecn no	dr	date
A	-	JOU	2003/02/20
B	LS06-0097	LGO	2006/07/28
C	LS09-0006	PCR	2009/01/08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection	mm
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
Dr	JOUBERT	2003/02/20	ANGULAR	LINEAR	0.X ±0.1	size A3	Scale 5
Eng	PESSON	2003/02/20			0.XX ±0.1		
Chr	LEGARE	2003/02/20	0.XX° ±2°		0.XXX ±0.1	ECN	LS09-0006
Appr	LEGARE	2003/02/20	Product family		D-SUB	Spec ref	-
title	METAL BRACKETS D SUB ACCESSORIES					dwg no	C01-8655-1575 Rev. C
catalog no	-					CUSTOMER	sheet 1 of 1

REV F - 2006-04-17

Copyright FCI.

Downloaded from Arrow.com.

PDM: Rev:C STATUS:Released Printed: Jan 18, 2011