




Einbaudurchmesser 14mm Mounting hole 14mm

Standardreflektor Sunlight Visibility mit Vorwiderstand und Einweggleichrichter IP67 / Standard Bezel Sunlight Visibility with Resistor and half-wave rectifier IP67





Maximale Frontplattenstärke 11mm. Auch bei AC einsetzbar. Helligkeitsrückgang ca. 25%.
Maximum panel thickness 11mm. Also useable on AC with a typical reduction of around 25%.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Vers.spg./Supply volt. [V] AC/DC	Strom/Current [mA] AC/DC	Lichtstärke/Lumi. intensity [mcd] bei/at DC
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel				
192A0250	red	12	9/17	700
192A0252	yellow	12	9/17	1000
192A0255	green	12	9/17	1250
192A0257	blue	12	9/17	500
192A025W	white	12	9/17	1350
192A0350	red	24	9/17	700
192A0352	yellow	24	9/17	1000
192A0355	green	24	9/17	1250
192A0357	blue	24	9/17	500
192A035W	white	24	9/17	1350
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel				
192A1250	red	12	9/17	700
192A1252	yellow	12	9/17	1000
192A1255	green	12	9/17	1250
192A1257	blue	12	9/17	500
192A125W	white	12	9/17	1350
192A1350	red	24	9/17	700
192A1352	yellow	24	9/17	1000
192A1355	green	24	9/17	1250
192A1357	blue	24	9/17	500
192A135W	white	24	9/17	1350
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel				
192A2250	red	12	9/17	700
192A2252	yellow	12	9/17	1000
192A2255	green	12	9/17	1250
192A2257	blue	12	9/17	500
192A225W	white	12	9/17	1350
192A2350	red	24	9/17	700
192A2352	yellow	24	9/17	1000
192A2355	green	24	9/17	1250
192A2357	blue	24	9/17	500
192A235W	white	24	9/17	1350



Einbaudurchmesser 14mm Mounting hole 14mm

Standardreflektor 130VAC und 230VAC mit Berührungsschutzhülse IP40 / *Standard Bezel 130VAC and 230VAC with protection tube IP40*



Die 130VAC und 230VAC Versionen werden grundsätzlich mit Berührungsschutzhülse geliefert.

In general we supply the 130VAC and 230VAC versions with a protection tube.

Maximale Frontplattenstärke 11mm. VDE geprüft, UL zugelassen.

Maximum panel thickness 11mm. VDE approved, UL listed.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Vers.spg./Supply volt. [V] AC	Strom/Current [mA]	Lichtstärke/Lumi. intensity [mcd]
Hochglanzverchromter Metallreflektor / <i>Satin chrome bezel</i>				
19350130	red	130	6	47
19350131	green	130	6	34
19350133	yellow	130	6	27
19350135	ultra-green	130	6	660
19350137	blue	130	6	196
1935013W	white	130	6	330
19350230	red	230	3	18
19350231	green	230	3	11
19350233	yellow	230	3	8
19350235	ultra-green	230	3	330
19350237	blue	230	3	98
1935023W	white	230	3	165
Schwarzverchromter Metallreflektor / <i>Black chrome bezel</i>				
19351130	red	130	6	47
19351131	green	130	6	34
19351133	yellow	130	6	27
19351135	ultra-green	130	6	660
19351137	blue	130	6	196
1935113W	white	130	6	330
19351230	red	230	3	18
19351231	green	230	3	11
19351233	yellow	230	3	8
19351235	ultra-green	230	3	330
19351237	blue	230	3	98
1935123W	white	230	3	165
Mattverchromter Metallreflektor / <i>Matt chrome bezel</i>				
19352130	red	130	6	47
19352131	green	130	6	34
19352133	yellow	130	6	27
19352135	ultra-green	130	6	660
19352137	blue	130	6	196
1935213W	white	130	6	330
19352230	red	230	3	18
19352231	green	230	3	11
19352233	yellow	230	3	8
19352235	ultra-green	230	3	330
19352237	blue	230	3	98
1935223W	white	230	3	165




Einbaudurchmesser 16mm Mounting hole 16mm


Standardreflektor flache Linse mit integriertem Vorwiderstand und Einweggleichrichter IP67 / Standard Bezel flat lens with integral resistor and half-wave rectifier IP67



Kunststoffausführung / version with black plastic bezel



Metallausführung / version with metal bezel



Maximale Frontplattenstärke 11mm. Auch bei AC einsetzbar. Helligkeitsrückgang ca. 25%.
Maximum panel thickness 11mm. Also useable on AC with a typical reduction of around 25%.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Vers.spg./Supply volt. [V] AC/DC	Strom/Current [mA] AC/DC	Lichtstärke/Lumi. intensity [mcd] bei/at DC
Schwarzer Kunststoffreflektor / Black plastic bezel				
19381250	red	12	8/16	1500
19381252	yellow	12	8/16	1000
19381255	green	12	7/14	1200
19381257	blue	12	7/14	350
1938125W	white	12	7/14	650
19381350	red	24	8/16	1500
19381352	yellow	24	8/16	1000
19381355	green	24	7/14	1200
19381357	blue	24	7/14	350
1938135W	white	24	7/14	650
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel				
19380250M	red	12	8/16	1500
19380252M	yellow	12	8/16	1000
19380255M	green	12	7/14	1200
19380257M	blue	12	7/14	350
1938025WM	white	12	7/14	650
19380350M	red	24	8/16	1500
19380352M	yellow	24	8/16	1000
19380355M	green	24	7/14	1200
19380357M	blue	24	7/14	350
1938035WM	white	24	7/14	650
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel				
19381250M	red	12	8/16	1500
19381252M	yellow	12	8/16	1000
19381255M	green	12	7/14	1200
19381257M	blue	12	7/14	350
1938125WM	white	12	7/14	650
19381350M	red	24	8/16	1500
19381352M	yellow	24	8/16	1000
19381355M	green	24	7/14	1200
19381357M	blue	24	7/14	350
1938135WM	white	24	7/14	650
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel				
19382250M	red	12	8/16	1500
19382252M	yellow	12	8/16	1000
19382255M	green	12	7/14	1200
19382257M	blue	12	7/14	350
1938225WM	white	12	7/14	650
19382350M	red	24	8/16	1500
19382352M	yellow	24	8/16	1000
19382355M	green	24	7/14	1200
19382357M	blue	24	7/14	350
1938235WM	white	24	7/14	650





Einbaudurchmesser 16mm Mounting hole 16mm

Standardreflektor flache Linse 130VAC und 230VAC mit Berührungsschutzhülse IP67 / Standard Bezel flat lens 130VAC and 230VAC with protection tube IP67





Kunststoffausführung / version with black plastic bezel



Die 130VAC und 230VAC Versionen werden grundsätzlich mit Berührungsschutzhülse geliefert.
In general we supply the 130VAC and 230VAC versions with a protection tube.

Metallausführung / version with metal bezel



Die 130VAC und 230VAC Versionen werden grundsätzlich mit Berührungsschutzhülse geliefert.
In general we supply the 130VAC and 230VAC versions with a protection tube.


Maximale Frontplattenstärke 11mm. VDE geprüft, UL zugelassen.
Maximum panel thickness 11mm. VDE approved, UL listed.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Vers.spg./Supply volt. [V] AC	Strom/Current [mA]	Lichtstärke/Lumi. intensity [mcd]
Schwarzer Kunststoffreflektor / Black plastic bezel				
19411130	red	130	6	600
19411132	yellow	130	6	400
19411135	green	130	6	510
19411137	blue	130	6	150
1941113W	white	130	6	270
19411230	red	230	3	600
19411232	yellow	230	3	400
19411235	green	230	3	510
19411237	blue	230	3	150
1941123W	white	230	3	270
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel				
19410130M	red	130	6	600
19410132M	yellow	130	6	400
19410135M	green	130	6	510
19410137M	blue	130	6	150
1941013WM	white	130	6	270
19410230M	red	230	3	600
19410232M	yellow	230	3	400
19410235M	green	230	3	510
19410237M	blue	230	3	150
1941023WM	white	230	3	270
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel				
19411130M	red	130	6	600
19411132M	yellow	130	6	400
19411135M	green	130	6	510
19411137M	blue	130	6	150
1941113WM	white	130	6	270
19411230M	red	230	3	600
19411232M	yellow	230	3	400
19411235M	green	230	3	510
19411237M	blue	230	3	150
1941123WM	white	230	3	270
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel				
19412130M	red	130	6	600
19412132M	yellow	130	6	400
19412135M	green	130	6	510
19412137M	blue	130	6	150
1941213WM	white	130	6	270
19412230M	red	230	3	600
19412232M	yellow	230	3	400
19412235M	green	230	3	510
19412237M	blue	230	3	150
1941223WM	white	230	3	270



Einbaudurchmesser 19mm Mounting hole 19mm

Standardreflektor flache Linse mit integriertem Vorwiderstand und Einweggleichrichter IP67 / *Standard Bezel flat lens with integral resistor and half-wave rectifier IP67*




Maximale Frontplattenstärke 11mm. Auch bei AC einsetzbar. Helligkeitsrückgang ca. 25%.
Maximum panel thickness 11mm. Also useable on AC with a typical reduction of around 25%.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Vers.spg./Supply volt. [V] AC/DC	Strom/Current [mA] AC/DC	Lichtstärke/Lumi. intensity [mcd] bei/on DC
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel				
19710250	red	12	8/16	1500
19710252	yellow	12	8/16	1000
19710255	green	12	7/14	1200
19710257	blue	12	7/14	350
1971025W	white	12	7/14	650
19710350	red	24	8/16	1500
19710352	yellow	24	8/16	1000
19710355	green	24	7/14	1200
19710357	blue	24	7/14	350
1971035W	white	24	7/14	650
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel				
19711250	red	12	8/16	1500
19711252	yellow	12	8/16	1000
19711255	green	12	7/14	1200
19711257	blue	12	7/14	350
1971125W	white	12	7/14	650
19711350	red	24	8/16	1500
19711352	yellow	24	8/16	1000
19711355	green	24	7/14	1200
19711357	blue	24	7/14	350
1971135W	white	24	7/14	650
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel				
19712250	red	12	8/16	1500
19712252	yellow	12	8/16	1000
19712255	green	12	7/14	1200
19712257	blue	12	7/14	350
1971225W	white	12	7/14	650
19712350	red	24	8/16	1500
19712352	yellow	24	8/16	1000
19712355	green	24	7/14	1200
19712357	blue	24	7/14	350
1971235W	white	24	7/14	650



Einbaudurchmesser 19mm Mounting hole 19mm

Standardreflektor flache Linse 130VAC und 230VAC mit Berührungsschutzhülse IP67 / Standard Bezel flat lens 130VAC and 230VAC with protection tube IP67



Maximale Frontplattenstärke 11mm. VDE geprüft, UL zugelassen.
Maximum panel thickness 11mm. VDE approved, UL listed.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Vers.spg./Supply volt. [V] AC	Strom/Current [mA]	Lichtstärke/Lumi. intensity [mcd]
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel				
19740130	red	130	6	600
19740132	yellow	130	6	400
19740135	green	130	6	510
19740137	blue	130	6	150
1974013W	white	130	6	270
19740230	red	230	3	600
19740232	yellow	230	3	400
19740235	green	230	3	510
19740237	blue	230	3	150
1974023W	white	230	3	270
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel				
19741130	red	130	6	600
19741132	yellow	130	6	400
19741135	green	130	6	510
19741137	blue	130	6	150
1974113W	white	130	6	270
19741230	red	230	3	600
19741232	yellow	230	3	400
19741235	green	230	3	510
19741237	blue	230	3	150
1974123W	white	230	3	270
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel				
19742130	red	130	6	600
19742132	yellow	130	6	400
19742135	green	130	6	510
19742137	blue	130	6	150
1974213W	white	130	6	270
19742230	red	230	3	600
19742232	yellow	230	3	400
19742235	green	230	3	510
19742237	blue	230	3	150
1974223W	white	230	3	270