



© 2019 TE Connectivity. All Rights Reserved.


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A3	NEW DRAWING	15FEB2017	HM	VHN
	A4	Note 11 and Material II added	19OCT2023	AV	AS











NOTES
Bemerkungen

1 0-2 AS SHOWN
0-2 wie gezeichnet

2 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text

3 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH ( ) ARE DOCUMENTED IN THE PPFB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT DOCUMENTED IN THE PPFB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit ( ) gekennzeichnet sind, werden im PPFB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im PPFB dokumentiert.
Abweichungen sind zu korrigieren.

△4 SUPPLIER-MARKING
Lieferantenkennzeichnung

△5 MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung

△6 DATE MARKING
Datumskennzeichnung

△7 SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten

△8 CAVITY IDENTIFICATION
Kammerkennzeichnung

△9 MOULD CAVITY MARKING: FOR FIRST MOULD ONLY. MOULD CAVITY NO. "Y"
FOR FURTHER MOULDS X.Y
X = MOULD NO.
Y = MOULD CAVITY NO.
Formnestkennzeichnung: fuer erstes Werkzeug nur Formnest-Nr. "Y"
Fuer weitere Werkzeuge X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.

△10 28 CAVITIES MAX. WIRE SIZE 0.5 mm^2 FLR PERMITTED. DIN 72551-6
4 CAVITIES MAX. WIRE SIZE 0.75 mm^2 FLR PERMITTED. DIN 72551-6
28 Kammern max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.5 mm^2 FLR. DIN 72551-6
4 Kammern max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75 mm^2 FLR. DIN 72551-6


10.1 MAX. INSULATION DIAMETER 1.9 mm
Max. Aussendurchmesser Isolierung 1.9 mm


△11 APPLICABLE MATERIAL TYPE IS RELATED TO TOOL
Zu verwendender Werkstoff Typ ist abhanengig vom Werkzeug

ITEM Pos.	TITLE Benennung	TOOL-NO. Werkzeug-Nr.	MATERIAL TYPE Werkstoff Typ
1	SOCKET HOUSING Buchsengehaeuse	3.X	II
		ALL OTHER TOOLS alle anderen Werkzeuge	I

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
50	CONTACTS BY TE CONNECTIVITY △10 Kontakte von TE Connectivity	929454
51	MATING TO HEADER BY TE CONNECTIVITY Passend zu stiftwanne von TE Connectivity	968720
52	MATING TO SHIELD BY TE CONNECTIVITY Passend zu Kappe von TE Connectivity	967348

SOCKET HOUSING 32 POS. Buchsengehaeuse 32 pol.	0.003	965612-2	A	PBT-GF15 / DU PONT Crastin SK602	PBT-GF15/KINGFA HS BK128	schwarz/BLACK aehnl./SIM. RAL 9005	I
Benennung TITLE	Masse [kg] MASS [kg]	TE Connectivity Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV	Werkstoff I MATERIAL I △11	Werkstoff II MATERIAL II △11	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR	Variante VERSION





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
Diese Zeichnung ist ein kontrolliertes Dokument.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-N0 VALIDITY HAS THE RELEVANT VERSION AT THE MOMENT OF PART CONSTRUCTION. Freimasstoleranzen nach DIN 16901-N0 Gültigkeit hat die aktuelle Version zum Zeitpunkt der Teilekonstruktion.
TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL -
-

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -
-

DWN	HARISH M	15FEB2017
CHK	VISHWANATH NAIK	15FEB2017
APVD	-	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	-	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	-	
WEIGHT GEWICHT	-	

TE Connectivity

NAME
SOCKET HOUSING 32POS., MQS
Buchsengehaeuse 32pol., MQS
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-965612	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 1 | OF VON 1 | REV A4

Downloaded from Arrow.com.

841x594