



DI090N15D2
N-Channel Power MOSFET
N-Kanal Leistungs-MOSFET
 $I_{D25^{\circ}\text{C}}$ = **090 A**
 $R_{DS(on)}$ < **12 m Ω**
 T_{jmax} = **175 $^{\circ}\text{C}$**
 V_{DSS} = **150 V**
 P_D = **166 W**
 E_{AS} = **324 mJ**

Version 2026-08-11

TO-263AB
D²PAK
SPICE Model & STEP File ¹⁾
Marking Code
 Type/Typ.
HS Code 85412900**Typical Applications**
 DC/DC Converters
 Power Supplies
 DC Drives
 Synchronous Rectifiers
 Commercial / industrial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾
Features
 Advanced Trench Technology
 Standard Level Gate Drive
 Low on state resistance
 Fast switching times
 Low gate charge
 Avalanche rated
 Compliant to RoHS (exemp. 7a-I),
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾
Mechanical Data ¹⁾
 Taped and reeled 800 / 13"
 Weight approx. 1.6 g
 Case material UL 94V-0
 Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL 3
Typische Anwendungen
 Gleichstrom-Wandler
 Stromversorgungen
 Gleichstrom-Antriebe
 Synchron-Gleichrichter
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾
Besonderheiten
 Advanced Trench Technologie
 Standard Level Gate-Ansteuerung
 Niedriger Einschaltwiderstand
 Schnelle Schaltzeiten
 Niedrige Gate-Ladung
 Avalanche-Charakteristik
 Konform zu RoHS (Ausn. 7a-I)
 REACH, Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾
 Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

 Halogen
 FREE
**Maximum ratings ²⁾****Grenzwerte ²⁾**

			DI090N15D2/-AQ
Drain-Source voltage Drain-Source-Spannung	$V_{GS} = 0 \text{ V (short)}$	V_{DSS}	150 V
Gate-Source-voltage continuos – Gate-Source-Spannung dauernd		V_{GSS}	$\pm 20 \text{ V}$
Power dissipation Verlustleistung	$T_C = 25^{\circ}\text{C} \text{ }^3)$	P_{tot}	166 W
Drain current continous Drainstrom dauernd	$T_C = 25^{\circ}\text{C} \text{ }^3)$ $T_C = 100^{\circ}\text{C} \text{ }^3)$	I_D	90 A ⁴⁾ 63 A
Peak Drain current – Drain-Spitzenstrom	⁵⁾	I_{DM}	360 A
Source current continous Sourcestrom dauernd	$T_C = 25^{\circ}\text{C} \text{ }^3)$	I_S	90 A
Peak Source current – Source-Spitzenstrom	$V_{GS} = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{SM}	360 A
Single pulse avalanche energy Einzelpuls Avalanche-Energie	(Fig. 1) $I_{AS} = 36 \text{ A}, V_{GS} = 10 \text{ V}$ $L = 0.5 \text{ mH}, R_G = 25 \Omega$	E_{AS}	324 mJ
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_J	-55...+175 $^{\circ}\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-55...+175 $^{\circ}\text{C}$

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
- 3 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne
- 4 Limited by the package (R_{thC}) – Begrenzt durch das Gehäuse (R_{thC})
- 5 Pulse width refer to SOA diagram – Pulsbreite siehe SOA-Diagramm

Characteristics (static)
Kennwerte (statisch)

$T_j = 25^\circ\text{C}$		Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung $I_D = 250\ \mu\text{A}$ $V_{GS} = 0\ \text{V}$ (short)	$V_{(BR)DSS}$	150 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom $V_{DS} = 150\ \text{V}$ $V_{GS} = 0\ \text{V}$ (short)	I_{DSS}	–	–	1 μA
Gate-Body leakage current – Gate-Substrat Leckstrom $V_{GS} = \pm 20\ \text{V}$ $V_{DS} = 0\ \text{V}$ (short)	I_{GSS}	–	–	$\pm 100\ \text{nA}$
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung $V_{GS} = V_{DS}$ $I_D = 250\ \mu\text{A}$	$V_{GS(th)}$	2 V	–	4 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand $V_{GS} = 10\ \text{V}$ $I_D = 20\ \text{A}$	$R_{DS(on)}$	–	9 m Ω	12 m Ω



Characteristics (dynamic)
Kennwerte (dynamisch)

$T_j = 25^\circ\text{C}$		Min.	Typ.	Max.
Forward Transconductance – Übertragungsteilheit $V_{DS} = 5\ \text{V}$ $I_D = 20\ \text{A}$	g_{FS}	–	TBA S	–
Input Capacitance – Eingangskapazität $V_{DS} = 75\ \text{V}$ $V_{GS} = 0\ \text{V}$ $f = 1\ \text{MHz}$	C_{iss}	–	3256 pF	–
Output Capacitance – Ausgangskapazität $V_{DS} = 75\ \text{V}$ $V_{GS} = 0\ \text{V}$ $f = 1\ \text{MHz}$	C_{oss}	–	280 pF	–
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität $V_{DS} = 75\ \text{V}$ $V_{GS} = 0\ \text{V}$ $f = 1\ \text{MHz}$	C_{rss}	–	16 pF	–
Turn-On Delay & Rise Time – Einschaltverzögerung und Anstiegszeit $V_{DD} = 75\ \text{V}$ $I_D = 20\ \text{A}$ $V_{GS} = 10\ \text{V}$ $R_G = 3.3\ \Omega$ (Fig. 1)	$t_{d(on)}$ t_r	–	17 ns 80 ns	–
Turn-Off Delay Time & Fall Time – Ausschaltverzögerung und Abfallzeit $V_{DD} = 75\ \text{V}$ $I_D = 20\ \text{A}$ $V_{GS} = 0\ \text{V}$ $R_G = 3.3\ \Omega$ (Fig. 1)	$t_{d(off)}$ t_f	–	36 ns 10 ns	–
Total Gate Charge – Gesamte Gate-Ladung $V_{DD} = 75\ \text{V}$ $I_D = 20\ \text{A}$ $V_{GS} = 10\ \text{V}$	Q_g	–	54 nC	–
Gate-Source Charge – Gate-Source-Ladung $V_{DD} = 75\ \text{V}$ $I_D = 20\ \text{A}$ $V_{GS} = 10\ \text{V}$	Q_{gs}	–	21 nC	–
Gate-Drain Charge – Gate-Drain-Ladung $V_{DD} = 75\ \text{V}$ $I_D = 20\ \text{A}$ $V_{GS} = 10\ \text{V}$	Q_{gd}	–	10 nC	–
Intrinsic Gate resistance – Innerer Gatewiderstand $f = 1\ \text{MHz}$ D open	R_{Gi}	–	3 Ω	–

Fig. 1

Test circuit for switching times (R) and avalanche energy (L)
("rise" and "fall" refer to I_D)

Testaufbau für Schaltzeiten (R) und Avalanche-Energie (L)
("rise" und "fall" beziehen sich auf I_D)






Characteristics (diode)**Kennwerte (Diode)**

	$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Forward voltage – Durchlass-Spannung $V_{GS} = 0\text{ V}$ $I_S = 20\text{ A}$	V_{SD}	–	–	1.2 V
Reverse recovery time – Sperrverzugszeit $I_S = 20\text{ A}$, $di/dt = -100\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{rr}	–	90 ns	–
Reverse recovery charge – Sperrverzugsladung $I_S = 20\text{ A}$, $di/dt = -100\text{ A}/\mu\text{s}$	Q_{rr}	–	360 nC	–

Characteristics (thermal)**Kennwerte (thermisch)**

Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse	R_{thC}	$< 0.9\text{ K/W}^{1)}$
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung	R_{thA}	$< 35\text{ K/W}^{2)}$

Dimensions – Maße [mm]

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne
 2 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotech reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotech does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotech continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotech excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotech to obtain the latest information before incorporating Diotech products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotech's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotech-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotech Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotech übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotech die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotech schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotech Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotech die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotech Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"

Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"

Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“