



Axiale Ø 2 mm-Stecker

In-line Ø 2 mm Plugs

Fiches Ø 2 mm droites

SLS205-L SLS205-L/N





Axialer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontakt-lamelle für die Selbstmontage von Messleitun-gen. Vernickelte und vergoldete Version.
Lötanschluss.

In-line Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions avail-able. **Solder connection.**

Fiche à lamelles Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée.
Raccord à souder.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS205-L	22.2618-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT2-S, 22.2010-* / LS205-L, 22.1009	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS205-L/N	22.2619-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT2-S, 22.2010-* / LS205-L/N, 22.5029	Ni	21 22 23 24 25 26 27 28 29

SL205-LA





Axialer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontakt-lamelle für die Selbstmontage von Messleitun-gen. Mit starrer Isolierhülse.
Crimp- oder Lötanschluss.

In-line Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve.
Crimp or solder connection.

Fiche à lamelles Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide.
Raccord à sertir ou à souder.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SL205-LA	65.3309-*	600 V, CAT II / max. 10 A	KT205-LA, 65.3310-* / LS205-LA, 65.3311	Au	21 22 23 24 25 29

SLS218-H



Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Für hohe Sekundärspannungen. Mit starrer Isolierhülse, geeignet zum Einstecken in Buchsen vom Typ HLB2-G. **Der Stecker ist aus Sicherheitsgründen nicht kompatibel mit allen anderen Ø 2 mm-Buchsen aus unserem Programm. Lötanschluss.**

Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. For high secondary voltages. With rigid insulating sleeve, to plug into sockets of type HLB2-G. **For safety reasons the plug is not compatible with any other Ø 2 mm sockets in our range. Solder connection.**

Fiche à lamelles Ø 2 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. Pour tensions se-condaires élevées. Adaptée aux douilles du type HLB2-G. **La fiche est, pour des considérations de sécurité, incompatible avec les autres douilles Ø 2 mm de notre pro-gramme. Raccord à souder.**

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS218-H	22.2661-*	1500 V (Sekundärspannung) / max. 15 A 1500 V (Secondary voltage) / max. 15 A 1500 V (Tension secondaire) / max. 15 A	KT218-H, 22.2320-* / LS218-H, 22.1033	Au	21 22 23