



1.Wiring Diagram.



2.Cable test condition :

Open / Short : 100%

Insulation resistance : 5M ohms

Contact resistance : 2 ohm

Hipot : DC 300V / 1 sec

3.Each pcs with PE palybag

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT/REF
8	COPPER	COPPER FOIL 20*40MM	1	
7	COPPER	COPPER FOIL 15*40MM	1	
6	CORE	RH14.2*28.5*6.35mm	2	
5	CONN	USB3.0 MICRO B MAILE G/F BLACK	1	P2
4	PVC	45P PVC BLACK OVERMOLD	25g	
3	PE	LLDPE 500026 6201	16g	
2	CONN	USB3.0 A/M G/F BLUE	1	P1
1	CABLE	《28AWG (7/0。127T) *1P+D(7/0.127T)+AL+M》*2+28AWG (7/0。127T) *1P+24AWG(7/0.2T)*2C+A+D+B (1//6/0.12AM) OD5.5 BLACK	1	1000mm

BILL OF MATERIAL

REV	ECN#	DESCRIPTION	DATE
A	20151125	INITAL RELEASE	2015/11/24

CnC Tech,LLC

TITLE: USB3.0 A/M-MICRO B W/FERRITES,1M

DWN NO.: 103-1092-BL-F0100 REV A

CUSTOMER P/N: REV

DRAWN EDWINLAI DATE 11/24/15

CHECKED WENC 11/24/15

APPROVAL

CUSTOMER:

SHEET 1 OF 1

Downloaded from Arrow.com.