


0941 PNC 101

e2c 67 PlugBox
Profibus-Anschlussmodul,
M12-Busanschluss, 7/8"-
Spannungsversorgung


e2c 67 PlugBox
Profibus connecting module,
M12 bus connection, 7/8"
power supply



0941 PNC 103


e2c 67 PlugBox
Profibus-Anschlussmodul,
M12-Busanschluss, M23-
Spannungsversorgung

e2c 67 PlugBox
Profibus connecting module,
M12 bus connection, M23
power supply




Pinbelegung Pin assignment


Busanschluss M12 Bus connection M12



Spannungsversorgung 7/8" Power supply 7/8"



Spannungsversorgung M23 Power supply M23



¹ = interne Signale
internal signals

² = Aktorik
actuators

³ = System / Sensorik
system / sensors

Technische Daten

Schutzart IP 67
Nur im eingerasteten, verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen.

0941 PNC 101

Gewicht 174 g
Busanschluss Eingang: M12-Stecker 5-polig, B-codiert
Ausgang: M12-Kupplung, 5-polig, B-codiert
Spannungsversorgungsanschluss 7/8"-Stecker, 5-polig für System-/Sensor- und Aktorversorgung
max. Aktorstrom 9 A
Diagnoseanzeige AUX – grün – Aktorversorgung aktiv

0941 PNC 103

Gewicht 185 g
Busanschluss Eingang: M12-Stecker, 5-polig, B-codiert
Ausgang: M12-Kupplung, 5-polig, B-codiert
Spannungsversorgungsanschluss M23-Stecker, 6-polig für System-/Sensor- und Aktorversorgung
max. Aktorstrom 12 A
Diagnoseanzeige AUX – grün – Aktorversorgung aktiv

Anschlusshinweis

siehe Übersichtsseite

Technical data

Degree of protection IP 67
Only in locked position with its proper counterparts or dust covers.

0941 PNC 101

Weight 174 g
Bus connection Input: M12 male connector, 5 poles, B-coding
Output: M12 female connector, 5 poles, B-coding
Supply voltage connection 7/8" male connector, 5 poles for system, sensor and actuator supply
Max. actuator current 9 A
Diagnostic indication AUX – green – actuator supply active

0941 PNC 103

Weight 185 g
Bus connection Input: M12 male connector, 5 poles, B-coding
Output: M12 female connector, 5 poles, B-coding
Supply voltage connection M23 male connector, 6 poles for system, sensor and actuator supply
Max. actuator current 12 A
Diagnostic indication AUX – green – actuator supply active

Connecting information

please see overview

**Bestellbezeichnung
Designation**

0941 PNC 101

0941 PNC 103

