




E961019S
(.ON 0NIMVHD)台器理図



版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.



注1.図示の位置に社名及び品名略称を表示する。
2.ダストキャップ取付ひも取付例。



7	十字穴付なべ小ねじ		2	鋼	亜鉛メッキ上3価クロメート処理	M2.3×12
6	六角ナット		2	鋼	亜鉛メッキ上3価クロメート処理	M2.3
5	嵌合固定 ねじ組立	ねじ本体	2	鋼	亜鉛メッキ上3価クロメート処理	M2.6
		ばね座金	2	鋼	亜鉛メッキ上3価クロメート処理	————
4	ばね座金		2	鋼	亜鉛メッキ上3価クロメート処理	M2.3用
3	十字穴付なべ小ねじ		2	鋼	亜鉛メッキ上3価クロメート処理	M2×7
2	クランプサドル		2	鋼	亜鉛メッキ上3価クロメート処理	————
1	フード本体		2	合成樹脂	————	————
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION		個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.9.15		尺度 (SCALE) 2: 1		シリーズ (SERIES) Dsub		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) DE-C1-J6R					
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		高木 (洋)					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.							
. ± 1		承認 APPD.							
.X ± 0.5									
.XX ± 0.25				質量 (MASS)				図面番号 (DRAWING NO.)	
.XXX ±								SJ101963	

DOF-0-212F(05.08)

