






版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	变 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	查 閱 APPD.	承 認 APPD.

2.この寸法はネジの出張り量を表す。

11	平座金	2	鋼	ニッケルメッキ	M3
10	フ・ラス・マイナス兼用 なべ小ねじ	2	鋼	ニッケルメッキ	M3×12
9	嵌合固定ねじ	2	鋼	ニッケルメッキ	_____
8	平座金	2	鋼	ニッケルメッキ	M2.6
7	クランプサドル	1	鋼	ニッケルメッキ	_____
6	インサート	2	銅合金	ニッケルメッキ	_____
5	ばね座金	2	鋼	ニッケルメッキ	M3
4	フ・ラス・マイナス兼用 なべ小ねじ	2	鋼	ニッケルメッキ	M3×6
3	フードB	1	ABS樹脂	ニッケルメッキ	シボ加工
2	フードA	1	ABS樹脂	ニッケルメッキ	シボ加工
1	六角ナット	2	鋼	ニッケルメッキ	M3
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.7.13		尺度 (SCALE) 1 : 1		シリーズ (SERIES) D-sub		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		名称 (TITLE) DD-C8-J13-F4-1R				図面番号 (DRAWING NO.) SJ103390	
寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)		高木 (洋)							
. ±0.5 .X ±0.5 .XX ± .XXX ±		X° ± X°X' ±		查閱 APPD. 承認 APPD.					