




7803082
SJ103082
(ON DRAWING) 台番号

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	13/OCT/2005	058374	REVISED NOTES	—	Y. TAKAGI	A. TAGO	Y. KUBOTA
3	29/JAN/2018	023984	CHANGE OF TITEL		O. TAKAGI	—	T. MIYASHITA
4	13/APR/2018	024873	LOT NUMBER POSITION CHANGE		O. TAKAGI	—	T. MIYASHITA
5	17/APR/2018	024933	CHANGE OF REV.		O. TAKAGI	—	T. MIYASHITA
6	06/APR/2021	039303	ADDED POITION OF COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER		O. TAKAGI	—	H. OBIKANE



PIN INSERT VERSION
ピンインサートの場合




DESIGNATION (命名法)

SERISE シリーズ	D * U - * * - F O R	MODIFICATION CODE 特殊記号
SHELL SIZE シェルサイズ		NO CONTACTS (SEE NOTE 2) コンタクト無し
CONNECTOR TYPE コネクタタイプ		CONTACT TYPE (S: SOCKET/P: PIN) コンタクト区分
		INSERTA ARRANGEMENT インサート配列

SPECIFICATION (仕様)

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: AC. 1000V (r. m. s) 1min.
耐電圧
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ min. (AT DC. 500V)
絶縁抵抗
CONTACT RESISTANCE : 2. 67mΩ max.
接触抵抗



SOCKET INSERT VERSION
ソケットインサートの場合

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS									
	A±0. 5	B±0. 25	B' ±0. 25	C±0. 13	D±0. 25	D' ±0. 25	E±0. 5	F	G	H
DEU- 9P-FOR	30. 8	—	16. 9	24. 99	—	8. 34	12. 6	19. 3	10. 7	1. 2
DEU- 9S-FOR	30. 8	16. 26	—	24. 99	7. 82	—	12. 6	19. 3	10. 7	1. 2
DAU-15P-FOR	39. 1	—	25. 24	33. 32	—	8. 34	12. 6	27. 5	10. 7	1. 2
DAU-15S-FOR	39. 1	24. 59	—	33. 32	7. 82	—	12. 6	27. 5	10. 7	1. 2
DBU-25P-FOR	53. 0	—	39. 01	47. 04	—	8. 4	12. 6	41. 3	10. 7	1. 5
DBU-25S-FOR	53. 0	38. 30	—	47. 04	7. 82	—	12. 6	41. 3	10. 7	1. 2
DCU-37P-FOR	69. 3	—	55. 47	63. 50	—	8. 4	12. 6	57. 7	10. 7	1. 5
DCU-37S-FOR	69. 3	54. 76	—	63. 50	7. 82	—	12. 6	57. 7	10. 7	1. 2
DDU-50P-FOR	66. 9	—	52. 86	61. 11	—	11. 16	15. 4	55. 3	13. 9	1. 5
DDU-50S-FOR	66. 9	52. 34	—	61. 11	10. 65	—	15. 4	55. 3	13. 9	1. 2

- NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION IN THE DRAWING.
2. CONTACT ARE NOT SUPPLIED WITH CONNECTORS. PLEASE DEMAND NECESSARY NUMBER OF CONTACTS ON ANOTHER ORDER.
3. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
4. INSULATOR MATERIAL OF “UL STANDARDS” .
STANDARD OF BURNING : UL-94 V-0
5. FOR PANEL OUT-OUT DIMENSION, SEE DWN. NO. SJ013596.
6. LOT NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.

- 注1. 図示の位置に社名及び品名略称を表示する。
2. コンタクトは添付されない為、別オーダーで所要数を要求のこと。
3. インサート配列SJ010210を参照のこと。
4. インシュレータ材料はUL規格認定品の次の材料を使用する。
燃焼性規格 : UL-94 V-0
5. パネル取付け穴寸法はSJ013596を参照のこと。
6. 図示の位置にロット番号を表示する。

4	REAR INSULATOR	1	GLASS FILED Ny		NOTE4 COLOR:BLACK
3	FRONT INSULATOR	1	GLASS FILED PBT		NOTE4 COLOR:BLACK
2	REAR SHELL	1	STELL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	
1	FRONT SHELL	1	STELL		
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 31/MAR/2005	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) Dsub	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ103082	版数 (VER.) 6
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0. 8 × ±0. 4 ×× ±0. 13 ××× ±		製図 DR. — 担当 CHK. Y. TAKAGI 査閲 APPD. — 承認 APPD. Y. KUBOTA シート (SHEET NO.) 1 OF 1	名称 (TITLE) D*U-**-FOR	質量 (MASS)			
角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm							


A

C

B

D

E




965E10RS
('ON 0NIMVHD) 台 器 図 回



版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
6	30.Jun.2005	057603	REDRAWN	H.SAKURADA	T.NOMIYAMA	—	<i>J. Kubota</i>

SHELL SIZE シェルサイズ	TYPE コネクタタイプ	MOUNTING 取付方法	A ±0.15	B ±0.2	C ±0.2	D ±0.05
D A	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	33.32	28.8	12.0	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	33.32	28.8	12.0	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	33.32	28.8	12.0	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	33.32	28.8	12.0	2.23
D B	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	47.04	42.6	12.0	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	47.04	42.6	12.0	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	47.04	42.6	12.0	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	47.04	42.6	12.0	2.23
D C	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	63.50	59.0	12.0	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	63.50	59.0	12.0	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	63.50	59.0	12.0	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	63.50	59.0	12.0	2.23
D D	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	61.11	56.6	15.2	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	61.11	56.6	15.2	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	61.11	56.6	15.2	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	61.11	56.6	15.2	2.23
D E	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	24.99	20.6	12.0	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	24.99	20.6	12.0	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	24.99	20.6	12.0	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	24.99	20.6	12.0	2.23


STANDARD TYPE
標準タイプ



FLOAT-MOUNTING TYPE
フロート
マウントタイプ








STANDARD PANEL HOLE LAYOUT
標準パネル穴



OPTIONAL CONFIGURATION
別途形状

符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE)	30.JUL.1974	製図 DR.	J.HAYAKAWA	名称 (TITLE)
公差 (GENERAL TOLERANCE)	担当 CHK.	Y.HAYASHI	査閲 APPD.	Y.TAKEUCHI	Dsub CONNECTOR コネクタ
寸法 (DIMENSION)	承認 APPD.	Y.NISHINO	質量 (MASS)		P.C.B. HOLE PATTERN パネル穴明寸法
角度 (ANGLES)					図面番号 (DRAWING NO.)
±	×° ±				SJ013596
× ±	×°× ±				
×× ±					
××× ±					
×××× ±					

版 数 SYM.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APP.	承 認 APP.
7	5.Dec.1988	24663	REDRAWN				
8	27.Jan.1998	41373	REDRAWN		Y.NAKATOMI	Y.HAYASHI	H.SAITOU
9	5.Mar.1998	41656	ADD PIN NUMBER		Y.NAKATOMI	<i>J. Hayashi</i>	<i>H. Saito</i>



NOTE 1.THESE FIGURES ARE VIEW OF PIN SIDE.

符 号 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 Q 'TY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (REFERENCE DOCUMENT)		第1版 (DATE) 22.Aug.1964		名称 (TITLE) D*.D*H.*S*.D*H. CONTACT ARRANGEMENTS (コンタクト配列)	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	HAYAKAWA	日本航空電子工業株式会社 JAE-CONNECTOR.COM Reference Only JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	HAYASHI	図面番号 (DRAWING NO.)	
角度 (ANGLES)		査閲 APP.	Y.TAKEUCHI	版数 (SYM.)	
. ±		承認 APP.	Y.NISHINO	9	
.X ±				シリーズ (SERIES) 尺度 (SCALE)	
.XX ±				Dsub	
.XXX ±				SJ010210	
