


AM-Ringzungen ohne Isolierungshalterung



A

AM-Ring Tongues without Insulation Support

Typ Type	Leiterquerschnitts- bereich Wire Size Range (mm²)	Bohrungs- durchmesser Hole Diameter (mm)	Materialdicke Stock Thickness (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)				Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.
				E	L	C	W			
A	0,20-0,35	3,2	0,5	10,2	13,4	6,4	5,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	160529-1 160529-2
	0,20-0,35	3,7	0,5	10,2	13,4	6,4	5,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	160529-3 160529-4
	0,30-0,82	3,8	0,46	8,4	12,8	5,3	8,9	St	verzinnt/tin plated	151928-2
	0,30-0,82	4,3	0,46	8,4	12,8	5,3	8,9	St	verzinnt/tin plated	151927-2
	0,30-0,82	5,0	0,46	8,4	12,8	5,3	8,9	St	verzinnt/tin plated	151926-2
	0,30-1,50	3,2	0,5	10,2	13,4	6,4	6,4	CuZn	blank/plain	41344-0
	0,30-1,50	3,7	0,5	10,2	13,4	6,4	6,4	CuZn	verzinnt/tin plated	41273-0
	0,30-1,50	4,2	0,5	10,2	13,4	6,4	6,4	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated blank/plain	160209-1 160209-2** 160209-3**
	0,50-1,50	2,5	0,5	6,4	8,4	3,8	4,2	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	180395-1 180395-2
	0,50-1,50	1,8	0,5	6,2	8,4	3,2	4,5	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	1-150058-3 1-150058-4
	0,50-1,50	2,4	0,5	6,2	8,4	3,2	4,5	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated blank/plain	1-150058-1 1-150058-2 151391-1*
	0,50-1,50	2,7	0,5	6,2	8,4	3,2	4,5	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	1-150058-5 1-150058-6
	0,50-1,50	2,7	0,5	6,2	8,4	3,2	4,5	St	vernicket/nickel plated	1-150058-9
	0,50-1,50	3,0	0,5	6,2	8,4	3,2	4,5	CuZn	verzinnt/tin plated blank/plain	150546-0 150593-0
	0,50-1,50	3,1	0,5	6,2	8,4	3,2	4,5	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	1-150058-7 1-150058-8
	0,50-1,50	1,2	0,5	6,3	10,7	3,2	4,5	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	281625-1 281625-2
	0,50-1,50	2,2	0,5	5,9	8,4	3,3	5,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	160005-1 160005-2
	0,50-1,50	3,0	0,5	5,9	8,4	3,3	5,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	160330-1 160330-2
	0,50-1,50	3,2	0,5	5,9	8,4	3,3	5,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	160004-1 160004-2
	0,50-1,50	3,3	0,5	5,9	8,4	3,3	5,9	CuZn	blank/plain	34578-0
	0,50-1,50	3,8	0,5	5,9	8,4	3,3	5,9	CuZn	verzinnt/tin plated blank/plain	41319-0 41524-0
	0,50-1,50	2,2	0,5	6,9	10,3	3,7	6,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	160331-1 160331-2
	0,50-1,50	3,0	0,5	6,9	10,3	3,7	6,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	140631-0 140632-0
	0,50-1,50	3,0	0,5	6,9	10,3	3,7	6,9	St	vernicket/nickel plated	140817-2
	0,50-1,50	3,2	0,5	6,9	10,3	3,7	6,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	160302-1 160302-2
	0,50-1,50	3,7	0,5	6,9	10,3	3,7	6,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated versilbert/silver plated	140633-0 140634-0 140764-0
	0,50-1,50	4,3	0,5	6,9	10,3	3,7	6,9	CuZn	verzinnt/tin plated blank/plain verzinnt/tin plated	160730-1** 140635-0 140636-0
	0,50-1,50	4,3	0,5	6,9	10,3	3,7	6,9	St	verzinnt/tin plated	160395-2

* umgekehrte Spulrichtung
** Bandware ohne Unterbrechung

* Reversed Reeled
** Splice Free

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
23-10 All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.