

POLARIZATION

Polarisierungen

—CODING
Kodierung



POLARIZATION

Polarisierungen

-CODING
Kodierung

POLARIZATION
polarisierungen

~~CODING~~
Kodierung

POLARIZATION
Polarisierungen

-CODING
Kodierung




POLARIZATION

Polarisierungen

ENCODING
Kodierung







~~Kodierung~~




SECTION A-A

SECTION B-B



TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.		REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	COLOR OF CAVITY BLOCK Farbe des Kammerblocks	QUANTITY Stueck		ITEM NO ASSY
9-2348786-6		A	14	F	RED rot	1	-	1
9-2348786-5		A	14	E	WHITE weiss	1	-	1
9-2348786-4		A	14	D	BLUE blau	1	-	1
9-2348786-3		A	14	C	GREEN gruen	1	-	1
9-2348786-2		A	14	B	GREY grau	1	-	1
9-2348786-1		A	14	A	BLACK schwarz	1	1	1

SLIDE IN LOCKED POSITION
Schieber in Verriegelungsposition



PROJECT NO. - PRJ-18-90253		REVISIONS					
P	LFR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	OWN	APVD		
	A	NEW DRAWING	10SEP2018	KS	JB		
	A1	Cavity Block and Material update	22AUG2019	KS	JB		
	A2	Specifications added and Packaging note update	04MAR2020	HPS	SH		

NOTES
Bemerkungen

- 1 TE LOGO
TE Logo
- 2 ASSY PN AND REV.. PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
MARKING OPTIONAL AS LASER ENGRAVING OR
LASER WITH COLOR CHANGE
Assy PN and Rev.. Produktionsdatum (Kalendertag/Jahr):
Beschriftung wahlweise als Lasergravur oder Laser mit Farbumschlag
- a2 3 PACKED INTERLAYERED IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Verpackt in Lagen angeordnet im Versandkarton
- 4 CAVITY NUMBERING
Kammer Bezeichnung
- 5 CAVITIES MATED WITH MATEnet
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 2302450
MAX. WIRE SIZE: $\varnothing 6.0\text{mm}$


Kontaktkammern passend fuer MATEnet
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 2302450
max. Drahtgroessenbereich: $\varnothing 6.0\text{mm}$
- 6 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 1.5K
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241436
MAX. WIRE SIZE: 1.5mm^2 FLR

STANDARD APPLICATION:
AT TEMPERATURE UP TO 105 DEGREE CELSIUS.
SINGLE WIRE SEAL PN 0-2287497-1 AT WIRE SIZE 1.5mm² FLR
RECOMMENDED.

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5k
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr.: 1241436
max. Drahtgroessenbereich: 1.5mm² FLR

Standard Anwendung:
Bei Einsatztemperatur bis 105°C
Einzelleiterdichtung 0-2287497-1 bei Leitergrösse 1.5mm² FLR empfohlen.

- 7 SUITABLE COVERS SEE DRAWING: 1563110, 1563111
Passende Kappen siehe Zeichnung: 1563110, 1563111
- 8 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung
- A2 9 FITS TO TE INTERFACE DRAWING 208-18146
Passend zur Ausführungsvorschrift 208-18146
- 10 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 2348782, 2348789
passendes Gegenstück siehe Zeichnung: 2348782, 2348789
- 11 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE.
- 12 IN ADDITION TO HEREIN DEFINED REQUIREMENTS ON THE MECHANICAL INTERFACE THE ELECTRICAL REQUIREMENTS OF OPEN ALLIANCE "DEFINITIONS FOR COMMUNICATION CHANNEL", VERSION 2.0, 28. NOVEMBER 2014 AVAILABLE FOR 100MbIt/s AND OPEN ALLIANCE "CHANNEL AND COMPONENTS REQUIREMENTS FOR 1000BASE-T1 AUTOMOTIVE ETHERNET", DRAFT 1.0, 2. JUNE 2016 FOR 1 Gbit/s MUST BE MET.
- Neben den hier definierten Anforderungen an die mechanische Schnittstelle müssen auch die elektrischen Anforderungen nach OPEN ALLIANCE "Definition for Communication Channel" Version 2.0, 28. November 2014 fuer 100MbIt/s bzw. OPEN ALLIANCE "Channel and Components Requirements for 1000BASE-T1 Automotive Ethernet", Draft 1.0, 2. Juni 2016 fuer 1 Gbit/s eingehalten werden.
- 13 SUITABLE SINGLE WIRE SEAL SEE DRAWING: 2348771
passende Einzeldichtung siehe Zeichnung: 2348771
- 14 SUITABLE SINGLE WIRE SEAL CAP SEE DRAWING: 2348770
passende Einzeldichtungskappe siehe Zeichnung: 2348770



9-2348786-1 AS SHOWN
9-2348786-1 wie gezeigt

[illegible]