











BEMERKUNGEN / NOTES

 FIRMENZEICHEN / TRADEMARK

2 AENDERUNGSINDEX / REVISION INDEX

3 CRIMP CODE

5 IN DIESEM BEREICH MIN. $0.8\mu\text{m}$ Au UEBER $1-3\mu\text{m}$ Ni
IN THIS AREA MIN. $0.8\mu\text{m}$ Au OVER $1-3\mu\text{m}$ Ni

6 OBERFLÄCHE IM KONTAKTBEREICH LUBRIZIERT
SURFACE OF CONTACT AREA LUBRICATED

△ 7 FUER NEUENTWICKLUNG MIT 0.75mm² LEITUNG NICHT ZULAESSIG
FOR NEW DEVELOPMENT WITH 0.75mm² NOT PERMISSIBLE

PASSEND ZU KONTAKTKAMMER 0,64 SIEHE ZEICHNUNG MVL: 9 909 07 70
SUITABLE FOR CONTACT CAVITY 0,64 : SEE DRAWING MVL: 9 909 07 70

CRIMPBereich NUR FÜR FLR-LEITUNG NACH DIN 72551-TEIL 6
CRIMP RANGE ONLY FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-06

DARGESTELLT IST VERSION 6 018 10 31/34 (0.5 - 0.75mm²)
SHOWN IS VERSION 6 018 10 31/34 (0.5 - 0.75mm²)

EINZELHEITEN DER AUSFUEHRUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER
UEBERLASSEN
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

BEI 0.5MM²- LEITUNG IM AIRBAGPFAD IST DIE VERWENDUNG
DER KONTAKTE FÜR DRAHTGROSSENBEREICH 0.5 - 0.75MM² VORGESCHRIEBEN
FOR 0.5MM²- WIRE IN AIRBAG-APPLICATIONS THE CONTACT FOR
WIRE-SIZE 0.5 - 0.75MM² IS PRESCRIBED

MASSGEBEND IST DER DEUTSCHE TEXT
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

33400475	0.8µm Au	0.5-0.75	3	D	2.0	1.0	2.35	2.85	1.8	3.0	2.8	CuNiSi	X10CrNi188	CuFe2P
33400474	1 -3 µm Sn			A										
33500685 (60181034)	0.8µm Au	0.5-0.75*7)	□	D	1.95	1.0	2.2	2.85	1.8	3.0	2.8			
13669746 (60181031)	1 -3 µm Sn			A										
33500684 (60181014)	0.8µm Au	0.22-0.35	2	D	1.7	0.8	1.9	2.5	1.6	2.6	2.5			
13668473 (60181011)	1 -3 µm Sn			A										
Part number <i>Teile-nr.</i>	Surface finish contact area <i>Oberfläche Kontaktbereich</i>	Crimp area <i>Crimpbereich</i> (mm²)	Crimp code	Part code <i>Teile code</i>	B1	D1	H1	B2	D2	H2	A1			

23-91281	25.10.23	03AA	CHANCELLED: Silver versions, 0.13mm ² version Surface finish note "feuerverzinkt"			S.Weiss	S.Weiss	M.Porté	
16-18024	23.06.16	E	Silver versions including column for plating were added see table			St.Mueller	P.Nuetzel	C.Schulz	
14-07623	21.07.14	D	A-B I	Raw-Delphi numbers added (see table); TAXI-DPN added			St.Mueller	P.Nuetzel	O.Hoernl.
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DD / MM / YY	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG			DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GEM.
PRODUCT SPEC. PRODUCT SPECIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS SPECIFIK.		APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS SPECIFIK.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF ANY CONTENT OF ITS RELATED CAD WITH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.			DISE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTWELT DELPHI VERHÄNDLICH INFORMATION. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DES DOKUMENTES ODER DES ZUSAMMENHANGS MIT DATEN, WIE AUCH KOMBINATIONEN VON BEZUGLICHEN DATEN ANDERE, ALS DIESE RECHTSGEBUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNTERSÜGT.		
9 901 02 00	---	---	9 084 12 10 13599348-CUS02						
TOLERANCES DIN ISO 2768 FH TOLERANZEN DIN ISO 1101			MATERIAL MATERIAL : SIEHE TABELLE SEE TABLE	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE SIEHE TABELLE SEE TABLE			CAD SYSTEM pro / eng.		
COUNTERPART W. GEGENSTÜCK Nr. ---			COLOUR : FARBE ---	ECO Loc. Code STANDORT CODE GN			A		
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN			TOOL NO. Werkzeug Nr. ---	DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER			DMS SIZE FORMAT A2		
DRAWN BY GEZ.	DATE DATUM	NAME NAME	TITLE BENENNUNG	DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER			DMS SIZE FORMAT A2		
25.02.03	25.02.03	S.Weiss	FLACHSTECKER 0.63 OHNE DICHTUNG MALE CONTACT 0.63 WITHOUT SWS	6 018 10 01 13609953-CUS01			1 of 1 / von 1		
CHECKED BY GEPR.	25.02.03	G.May		FILE NAME Datei Name: 3672181-CUS01-S01			SCALE Maßstab: 1:1		
APPROVED BY GEM.	25.02.03	St.Mueller	ESR NO. --- CAT. NO. ---						