





080E01RS
('ON 0NIMVHD)台要図図

版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	2005.10.13	058374	注1変更		高木(洋)	7/20	7/20




ピンインサートの場合



断面 A-A

- △ 注1. 図示の位置に“品名”“社名”及び“ロット番号”を表示する。
2. 本コネクタ用使用電線はAWG#20以下のこと。
3. インサート配列はSJ010210を参照のこと。
4. インシュレータ材料はUL規格認定品の次の材料を使用。
YELLOW CARD NO.: E-52857
燃焼性規格: 94V-0 (SE-0)
5. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。



ソケットインサートの場合

命名法





表 1

品 名	各 部 寸 法										コンタクト 数量
	±0.5 A	±0.25 B	±0.25 B'	±0.13 C	±0.25 D	±0.25 D'	±0.5 E	F	G	H	
DE-9P-ULR	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2	9
DE-9S-ULR	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	12.6	19.3	10.7	1.2	
DA-15P-ULR	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2	15
DA-15S-ULR	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	12.6	27.5	10.7	1.2	
DB-25P-ULR	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5	25
DB-25S-ULR	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	12.6	41.3	10.7	1.2	
DC-37P-ULR	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5	37
DC-37S-ULR	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	12.6	57.7	10.7	1.2	
DD-50P-ULR	66.9	—	52.86	61.11	—	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5	50
DD-50S-ULR	66.9	52.34	—	61.11	10.65	—	15.4	55.3	13.9	1.2	

5	コンタクト	表-1	銅合金	金めっき	注3
4	リヤシェル	1	鋼	亜鉛めっき上3価クロメート処理	—
3	リヤインシュレータ	1	ガラス入りPBT	(色相：黒色)	注4
2	フロントインシュレータ	1	ガラス入りPBT	(色相：黒色)	注4
1	フロントシェル	1	鋼	亜鉛めっき上3価クロメート処理	—
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JAOS-1045		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.6.24		尺 度 (SCALE) 2：1	シ ー ズ (SERIES) D-sub
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	名称 (TITLE) D※-※※-ULR		
寸法 (DIMENSION)		担 当 CHK.			
角度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
±		承 認 APPD.			
× ± 0.4		高木 (洋)			
×× ± 0.13		—			
××× ±		窪田 (好)			
			質 量 (MASS)		
			—		
日本航空電子工業株式会社 JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					
図面番号 (DRAWING NO.) SJ103080					