





Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	5pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40℃
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: DIN 40050-9	IP 69K, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30℃ ... +105℃
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PP GF, UL 94
Überwurfschraube:	1.4404 Edelstahl
Griffkörper:	Thermoplastisches Elastomer, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm

Kontaktbelegung:

1 braun
2 weiß
3 blau
4 schwarz
5 grün-gelb



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10524	SAL - FB - 12 - RS5 - 2 / P1	2m	PP, orange, 5x0,34mm² Kabel: 781-P13500
43-10525	SAL - FB - 12 - RS5 - 3 / P1	3m	
43-10526	SAL - FB - 12 - RS5 - 5 / P1	5m	
43-10527	SAL - FB - 12 - RS5 - 10 / P1	10m	
43-xxxxx	SAL - FB - 12 - RS5 - ... / P1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern
Directive 2002/95/EC RoHS compliant

Index: a 21.02.11 VF Ä3909
technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, Datenblatt angepasst

Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%

Allgemeintoleranz:

0	± 0,50mm
0,0	± 0,25mm
0,00	± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm

	Datum	Name
gez.	16.03.07	Mankopf
gepr.	16.03.07	Fromm

CONEC®

Benennung:
Stecker M12x1 axial, FB

Zeichnungsnr.:
43K1A076

Artikelnr.: siehe Tabelle

Downloaded from Arrow.com.