



SJ103215
(図面番号)(DRAWING NO.)


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



注1. 図示の位置に社標及び品名を表示する。
但し、「-B4-1R」は表示されない。

2. この寸法は、ねじの出張り量を表す。

10	平座金	2	鋼	ニッケルメッキ	M2.3
9	嵌合固定ねじ	2	鋼	ニッケルメッキ	
8	プラスマイナス兼用なべ小ねじ	2	鋼	ニッケルメッキ	M2.3×12
7	平座金	2	鋼	ニッケルメッキ	M2.6
6	インサート	2	銅合金	ニッケルメッキ	
5	クランプサドル	1	鋼	ニッケルメッキ	
4	プラスマイナス兼用なべ小ねじ	2	鋼	ニッケルメッキ	M2×6
3	フードB	1	ABS樹脂	(色相：黒)	シボ加工
2	フードA	1	ABS樹脂	(色相：黒)	シボ加工
1	六角ナット	2	鋼	ニッケルメッキ	M2.3
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.7.13		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) D-sub	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 	図面番号 (DRAWING NO.) SJ103215
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)			
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	高木 (洋)	DE-C8-J9-B4-1R			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.					
・ ±0.5	×° ±	承認 APPD.		質量 (MASS)			
・X ±0.5	×°X ±						
・XX ±							
・XXX ±							