







ORIGINAL EN ROUGE


732-8254-23 X XXXXX



Vue B
view B



**** - ** CD9 732-8254-23 X XXXXX**




Rien= Contacts à picots orientés vers la clé du module
Nothing= PCB contacts directed to key module

A1533= Contacts à picots opposés à la clé du module
A1533= PCB contacts opposed to the key module

Rien= Non étamé/ no tinning
T= Etamage au plomb/ tinning with lead
R= Etamage sans plomb (ROHS)/ tinning without lead

Vue A
view A



Plan perçage circuit imprimé/PCB footprint

CARACTERISTIQUES:

Module suivant: EN4165-003
Température d'utilisation: -55°C à +175°C
Matériaux: Thermoplastique et silicone violet
Tension de tenue: 1300 V eff ; 50Hz
Contacts à picot: Doré
Masse: ~9,9g
Dimensions: Millimètres [pouces]
△ Marquage sur la face opposée aux clés.
△ Axe du brochage

CHARACTERISTICS:

Module according to: EN4165-003
Operating temperature range: -55°C to +175°C
Materials: Thermoplastic and purple silicone
Withstanding voltage: 1300 V ; 50Hz (R.M.S)
PCB contact: Gold plated
Weight: ~9,9g
Dimensions: Millimeters [inches]
△ Marking on the opposite keys side.
△ Layout axis

a 07/12/16 CREATION			SERIE DMC-M		DATE 07-12-2016		VISA Creation Created		VISA Approbation Approval		
Revision	Date	Observations	DESIGNATION			REF :		-		-	
ORIGINE : DE001/17			MODULE FEMELLE AVEC CONTACTS MALES #23 A PICOT COUDE			P/N: 732-8254-23 X XXXXX		VERSION		REVISION	
ORIGIN :			Socket module with bended PCB #23 pin contact								
			Connecteurs Electriques Deutsch			FICHE TECHNIQUE				204-119-C/01	
17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE						TECHNICAL DATA SHEET					

Ce document est la propriété de CED et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation. This document is the property of CED and cannot be reproduced or disclosed without the CED approval.