

Splices (Continued)

End Feed Splices — Non-Insulation Support



A



B

Type	Wire Range CMA	Wire Range mm²	Stock Thickness	Crimp Width	Dim. L	Material	Part Number
A	400-1100	0.20-0.56	.010 0.25	.055 1.40	.100 2.54	Brass	63834-1
	1000-3200	0.51-1.62	.020 0.51	.110 2.79	.150 3.81	Brass	41974
						Tin Plated Brass	41975
	1500-4600	0.76-2.33	.020 0.51	.110 2.79	.225 5.72	Nickel Plated Steel	62318-1
	2500-4700	1.27-2.38	.020 0.51	.120 3.05	.150 3.81	Brass	61492-1
						Tin/Cu Plated Brass	61492-2
						Copper-Nickel	61492-3
						Tin Plated Brass	40868
	3300-9000	1.67-4.56	.020 0.51	.140 3.56	.150 3.81	Brass	40509
						Tin Plated Brass	40552
						Nickel Plated Steel	40952
						Blackened St. Steel	60470-1
B	800-2600	0.41-1.32	.016 0.41	.090 2.29	.065 1.65	Brass	41459
						Copper-Nickel	41459-1
						Tin Plated Brass	41459-2
	1400-3600	0.71-1.82	.016 0.41	.090 2.29	.065 1.65	Tin Plated Brass	40862
	1400-2800	0.71-1.42	.016 0.41	.090 2.29	.100 2.54	Tin Plated Steel	61008-1
	2200-4200	1.11-2.13	.012 0.31	.090 2.29	.250 6.35	Nickel Plated Steel	63432-1
	2200-2900	1.11-1.47	.012 0.31	.090 2.29	.065 1.65	Tin Plated Steel	60933-2
	2200-4500	1.11-2.28	.012 0.31	.090 2.29	.065 1.65	Nickel Plated Steel	41215
	2500-4700	1.27-2.38	.020 0.51	.120 3.05	.150 3.81	Nickel Plated Steel	41397
					.125 3.17	Tin Plated Steel	60932-2
						Brass	60932-4
	3200-3900	1.62-1.98	.012 0.31	.100 2.54	.150 3.81	Nickel Plated Steel	42329-1
	3200-8000	1.62-4.05	.020 0.51	.140 3.56	.225 5.72	Brass	155352-1
	4000-10000	2.02-5.07	.025 0.64	.155 3.94	.250 6.35	Stainless Steel	41627-1
	6000-8000	3.04-4.05	.020 0.51	.155 3.94	.125 3.17	Tin Plated Steel	485020-1
	7000-13000	3.55-6.59	.025 0.64	.180 4.57	.225 5.72	Brass	155353-1
						Tin Plated Brass	155353-2
	7400-10000	3.75-5.07	.025 0.64	.180 4.57	.250 6.35	Tin Plated Brass	41996
						Brass	62357-1
	12000-18000	6.08-9.12	.025 0.64	.180 4.57	.250 6.35	Brass	60997-1
						Nickel Plated Steel	60997-3
						Stainless Steel	60997-5

Downloaded from Arrow.com.