


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	REGIN		UL94-V0
2	CONTACT		N	COPPER ALLOY		

極数 NO. OF POS.	A	B	C
24	28.0	22.0	16.0
30	34.0	28.0	22.0
36	40.0	34.0	28.0
60	64.0	58.0	52.0



SECT. A-A (S=4/1)



注記
NOTE

- ① KINKは極数による
例) 36P: 両端4PIN、計8PIN
EX) 36P: BOTH SIDES EACH 4PINS.
TOTAL: 8PINS
- ② 穴径は基板材質、工程により調整下さい。

型番 P/N 20 8335 XXX 10X 856 (+)

極数 NO. OF POS. EX) 36P: 036

バリエーション VARIATION

1: RA TYPE

インシュレータ色 INSULATOR COLOR

0: 白 WHITE


1: 黒 BLACK

めっき PLATING

856: Ni UNDERCOAT 1.25~2.5μm

CONTACT AREA Au 0.05μm MIN.

TAIL AREA Sn-Cu 1.2μm MIN.



REFERENCE MOUNTING LAYOUT (t=1.6)

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		F	DCN-023	1-14-10		T.MORI
X <10 ±0.2				E	DCN-996	12-19-08	M.YOSHIDA	T.MORI
10 ≤ X <30 ±0.25				O	EDN-290	4-16-02	Y.SHIROYAMA	T.SAKAKI
30 ≤ X ±0.3				NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED
ANGLE / 角度 ±3°		SCALE 3 / 1		PART NAME / 品名				
		DATE 4-16-02		SRERIES 8335 REC ASSY RA DIP				
DRAWN Y.SHIROYAMA		DESIGNED Y.SHIROYAMA		2.0mm PITCH BOARD TO BOARD				
CHECKED T.SAKAKI		APPROVED N.HAYASHI		PART NO. / 型番				
KYOCERA		KYOCERA ELCO CORPORATION		20 8335 XXX 10X 856 (+)				
				DWG NO. / 図番				
				BJS 8335002				
				SHEET REV				
				1/1 F				