


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.




Polzahl No. of poles	17+PE
Bemessungsspannung Rated voltage	100 V AC/DC
Anschlußtechnik Type of termination	Crimpen crimp
Anschlussquerschnitt wire gauge	0,09-1,0mm ² AWG 28-18
Strombelastbarkeit Tu +55°C Current carrying capacity	6A
Durchgangswiderstand Contact resistance	<5 mOhm
Temperaturbereich Temperature range	-40°C bis +125°C -40°F up to +257°F
Schutzart Protection class	IP 65 (in gestecktem Zustand) IP 65 (in mated condition)
Mechanische Lebensdauer Mechanical operations	>500 Steckzyklen >500 mating cycles
Gehäuse Housing	Polyamid Polyamide
Kontaktträger insert	Polyamid Polyamide
Kontaktoberfläche contact plating	Versilbert Silver plated
Dichtungen Gaskets	Neoprene
Verriegelung Locking	Bajonett Bayonet
Anschließbare Kabeldurchmesser possible cable diameters	Ø8,0-10,0mm

Crimpkontakt bitte separat bestellen
Please order crimp contacts separately
N 02 015 0052 (0,09-0,25mm²)
N 02 015 0046 (0,35-0,5mm²)
N 02 015 0047 (0,75-1,0mm²)

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product.
Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties.

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien

Masse (errechnet)/Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 1:1		A3		
 Prüfmaß/Testdimension				 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING				
Teileindex Partindexnumber										
				13	Datum/Date	Name				
				Gez.	25.01.	Mohrlang				
				Drawn						
				Gepr.		i.f.f.				
				Checked						
				Amphenol-Tuchel					Blatt/Sheet 1	
				Electronics GmbH						
01	201200155	25.01.13	IM	M C016 10D017 002 1					1 Bl.	
Index	Änderung/Description			Datum/Date	Name	Ers. f./Replacement for:				