

ISA-PLAN® - SMD Präzisionswiderstände / SMD precision resistors

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA		
Widerstandswerte	Resistance values	< 0.2 mOhm
Temperaturkoeffizient	Temperature coefficient	ca./approx. 3800 ppm/K
Temperaturbereich	Applicable temperature range	-65 °C bis/to +170 °C
Belastbarkeit	Load capacity	0.5 W
Innerer Wärmewiderstand (R_{thi})	Internal heat resistance (R_{thi})	< 25 K/W
Isolationsspannung	Dielectric withstanding voltage	50 VAC
Induktivität	Inductance	< 3 nH

MERKMALE / FEATURES


- 0,5 W Dauerleistung bei 120 °C
0.5 W permanent power at 120 °C
- Dauerströme bis 50 A (DC Strom)
Constant current up to 50 A (DC Current)
- Standard-Lötpadgeometrie (Baugröße 1206)
Standard pad size (Size 1206)
- Bauteilemontage: Reflow- und IR-Löten
Mounting: Reflow- and IR-soldering



Bauform / Size 1206


APPLIKATIONEN / APPLICATION

- Strombrücke
Jumper
- Mehrfachverwendung eines Layouts
Multiple usage of the layout



Vorschlag für Leiterplatten Layout (Reflowlöten) / Proposal for pcb-layout (Reflow-soldering)

Vorschlag für Lötpadgeometrie
proposal for pad geometry



Z-YK-198b

Lötprofil Vorschlag / Recommended solder profile

Reflow-, IR-Löten / Reflow-, IR-soldering

Temperatur / Temperature [°C]	260	255	217
----------------------------------	-----	-----	-----

Zeit / Time [s]	peak	40	90
-----------------	------	----	----

RoHS 2002/95/EG konform seit Produktstart.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage:
www.isabellenhuette.de

RoHS 2002/95/EC compliance since product launch.

For more information please visit our website:
www.isabellenhuette.de

GURTINFORMATIONEN TAPE & REEL INFORMATION


Norm / Specification	DIN EN 60286-3
----------------------	----------------

Gurtbreite / Tape width	8 mm
-------------------------	------

Anzahl Bauteile / Parts per reel	12500
----------------------------------	-------

BESTELLBEZEICHNUNG / ORDERING CODE

SMK-R000



Gewährleistung

Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Warranty

All information regarding the suitability, workability and applicability of our products, all technical advice and other information are provided to the best of our knowledge and belief, but shall not discharge the buyer from his own examinations and tests.