



INDUSTRIAL@AMPHENOL
TRUSTED GLOBALLY

Find out more about our products on:
www.amphenol-industrial.de










Montageausschnitt
Panel cut-out:



General Characteristics	Standard	Value
Type		housing bulkhead mounting
Protection class	IEC 60529	IP65 & IP66 & IP67
Locking System	DIN EN 175 301-801 (DIN 43 652)	2 locking levers
Cable entry & position		-
Climatical Characteristics	**Standard**	**Value**
Operating temperature	IEC 60068-1	-40°C - +100°C
Mechanical Characteristics	**Standard**	**Value**
Mechanical operation	IEC 60512-9-1	≥500 mating cycles
Materials	**Value**	
Housing material	Al (Aluminium) alloy	
Housing surface	powder coated	
Housing color	grey (similar to RAL 9006)	
Locking system material & surface	steel Zn-plated	
Sealing material	CR	

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particulary the information does not constitute or provide any legal guarantees (''Beschaffenheitsgarantie'' or ''Haltbarkeitsgarantie'').

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Index	Änderung/*Description*	Datum/*Date*	Name
05	202100101	10.11.2021	PWÖLF
04	20170450	07.11.2017	PWÖLF

Gewicht (errechnet) / *Calc. WT.*: 180 g
Prüfmaß / *Testdimension*
Teileindex / *Partindexnumber:*
Bagatelle change:

Zul. Abw./*Tolerances*: ISO 2768-mH — *DIN / ISO 13715*

Gez.	26.10.2017
Drawn	PWOELFFLE
Status	Released
Gepr.	11.11.2021
Checked	MBERTSCH

Amphenol Tuchel Industrial GmbH

Maßstab / *Scale*: 1:1 (1:2) | A2

CUSTOMER DRAWING

Anbaugehäuse E16
housing bulkhead mounting E16

M C146 67F016 000 8

Blatt/*Sheet* 1 | 1 Bl.

Ers. f. / *Replacement for:*

FAI2021-005175 | NXM-V05

Downloaded from Arrow.com.