

LED Anzeigensysteme


LED Display Systems

In die Entwicklung dieser Bausteine ist das über Jahrzehnte erworbene Know-how der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrielektronik geflossen.

Die THT's stehen als Einzel- und als Mehrfach-LED-Baustein sowie als Leisten in den verschiedensten Abmessungen je nach Anwendungsfall zur Verfügung.

Das Grundrastermaß der Bauelemente beträgt 2,54mm. Diese Anzeigesysteme berücksichtigen als Frontplatteinbauelemente die maßgeblichen Normen der Industrie-Elektronik. Es kommen die unterschiedlichsten LED-Bauformen zum Einsatz.

Bei Anzeigesystemen haben sich LEDs und Displays auf LED-Basis durchgesetzt. Durch die umfangreiche Anwendung von LEDs auch in der Konsumelektronik ist ihr Einsatz sehr wirtschaftlich geworden. Besonderer Vorzug der LEDs ist ihre nahezu unbegrenzte Lebensdauer und der geringe Strombedarf. Die meistverwendeten Farben sind rot, gelb und grün. Die gängigen LED-Durchmesser betragen 3 und 5mm.



The development of these components benefited from decades of experience gained of experience MENTOR gained in developing and supplying components for industrial electronics.

THTs are available as single and multi-LED components as well as in inguinal form with the most diverse dimensions obtainable in accordance with the particular application.

The base gridof the components is 2.54mm. These display systems meet the decisive norms of industrial electronics. The most diverse LED types are being employed.

LEDs and displays based on LED technology have asserted on display systems. Due to the wide range of applications of LEDs also in consumption goods using electronics their employment has

become very profitable. The special advantages of LEDs are an almost infinite life-time and a low consumption of current. The most frequently used colors are red, yellow and green. The usual LED diameters are 3 and 5mm.

Allgemeine Hinweise und Technische Daten (Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des Artikels)		General Remarks and Technical Data (Selection respectively deviations from the following general data: see description of the respective Art.-Nr.)	
Befestigungselemente:	Fixierpins und Frontplattenbohrung	Fixing elements:	Fixing pins and front panel hole
Lötbarkeit:	DIN EN 60068-2-20 (260°C <5s)	Solderability:	DIN EN 60068-2-20 (260°C <5s)
Betriebstemperatur:	-40°C ... +85°C	Operating temperature:	-40°C ... +85°C
Klima:	GPF DIN 40040	Climate:	GPF DIN 40040
Anschlüsse:	verzinkt	Terminals:	tinned
Verpackung:	Beutel oder Stangenmagazin	Packing:	bag or stick
Gehäusewerkstoff:	PC schwarz UL94	Housing material:	PC black UL94
LEDs:	Ausführung und technische Daten siehe Seite 55	LEDs:	Type and technical data see page 55
Sonderwünsche:	Sonderbestückung sowie umgekehrte Polarität auf Anfrage möglich	Special requirements:	Special components and reverse polarity on request
Mindestbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage		Minimum order quantity for special design on request	

Ø3mm Einzel-LEDs

Ø3mm Single LEDs

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 28

Technische Daten LEDs: siehe Seite 55

General Remarks and Technical Data


General remarks and technical data: see page 28

Technical data LEDs: see page 55


Dieser Baustein mit seitlichen Stegen und Nuten, die bei Anreihung ineinandergreifen, sorgen auf der Leiterplatte für entsprechende Stabilisierung. Ein besonderes Merkmal ist die <15kV ESD-Festigkeit.

This component with lateral fins and grooves, which interlock when being stacked, guarantees appropriate stabilization on the printed circuit board. A special feature is the <15kV ESD-solidity.

FEL



ESD <15kV





Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
high efficiency red	A2	1808.1035
red	A1	1808.2035
yellow	A3	1808.7035
green	A4	1808.8035

Diese Bausteine mit seitlichen Stegen und Nuten, die bei Anreihung ineinander greifen, sorgen auf der Leiterplatte für entsprechende Stabilisierung. Mit einem eingebauten Vorwiderstand ist der Baustein auch für Niedrigstromanwendungen geeignet. Unterschiedliche Betriebsspannungen sind lieferbar.

These components with lateral fins and grooves, which interlock when being stacked, guarantee appropriate stabilization on the printed circuit board. With an integrated protective resistor this component is suitable for low-current applications, too. Divers operating voltages are available.

FEL



Standard-Ausführung · Standard Version * ohne Vorwiderstand · * no series resistor				
Farbe · Color	LED-Type	Spannung Voltage (V)	Strom Current (mA)	Art.-Nr.
high efficiency red	A2	*	*	1808.1031
red	A1	*	*	1808.2031
yellow	A3	*	*	1808.7031
green	A4	*	*	1808.8031
blue	A51	*	*	1808.6031
high efficiency red	A2	5	15	1808.1131
high efficiency red	A2	12	11	1808.1231
high efficiency red	A2	24	10	1808.1331
red	A1	5	15	1808.2131
red	A1	12	11	1808.2231
red	A1	24	10	1808.2331
yellow	A3	5	15	1808.7131
yellow	A3	12	11	1808.7231
yellow	A3	24	10	1808.7331
green	A4	5	15	1808.8131
green	A4	12	11	1808.8231
green	A4	24	10	1808.8331
Low Current Ausführung · Low Current Version				
Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.		
high efficiency red	A9	1808.2033		
yellow	A10	1808.7033		
green	A11	1808.8033		