










Lochbild board drillings



Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm

17 54 144 4102	-	min. 0,76 μ m (30 μ in) Au über/over min. 1,27 μ m (50 μ in) Ni
17 54 144 2102	2	Au über/over Ni
17 54 144 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC Performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1 (5 : 1)	har-bus HM Federleiste 6-reihig, 144 pol., Einpreß har-bus HM female connector 6-row, 144 pol., press-in					
			Detail.	31.03.04	Bus.							
			Insp.	31.03.04	Ko							
			Stand.									
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG						TB 17 54 144 x102			Blatt/ page /
31808			D-32339 ESPELKAMP									
Mod.	Dat.	Name							Sub.			