


**AM-Rundsteckhülsen,
mit und ohne
Isolierungshalterung,
Typen mit
Isolationsdurchdringung**
(Fortsetzung)



**AM-Socket Contacts,
with and without
Insulation Support,
Insulation
Piercing Types**
(continued)

Typ Type	Leiterquer- schnitts- bereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungs- halterung Insulation Diameter Range (mm)	Stift- durch- messer Pin Diameter (mm)	Material- dicke Stock Thick- ness (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.	Anmerkungen Notes
					E	L	W				
E	2,0-3,5	3,1-4,3	3,0	0,32	10,4	18,2	3,5	CuZn	vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain	153257-1 153257-2	
	2,0-3,5	3,1-4,3	3,0	0,32	10,4	18,2	3,5	CuSn	blank/plain	153257-3	
	0,5-1,5	1,8-2,8	3,0	0,4	10,5	20,6	4,3	CuSn	vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain	925955-1 925955-2	Doppelfederkontakt Double-leaf contact
F	1,0-2,5	2,0-3,5	3,0	0,4	10,5	20,6	4,3	CuSn	vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain	925963-1 925963-2	
	3,0-5,0	3,0-5,0	3,0	0,4	10,5	20,6	4,3	CuSn	vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain	925964-1 925964-2	
	0,50-0,82	2,3-3,3	6,6	0,32	6,0	13,6	6,7	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	160217-1 160217-2	
H	0,5-1,5	2,5-3,6	3,96	0,5	7,9	17,8	4,8	CuSn	blank/plain blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated vorverzinnt/pre-tin plated	150656-1 150656-2 1-150656-1 1-150656-2	MQC-Application-Spulung/MQC-Applic.-Reeling MQC-Application-Spulung/MQC-Applic.-Reeling
	0,5-1,5	2,5-3,6	4,57	0,5	7,9	18,2	5,5	CuSn	blank/plain blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain blank/plain	150554-0 150554-1 150554-2 150554-3 150655-1	mit Schlitz/with slot
	0,15-0,90	-	4,0	0,4	6,22	13,4	4,5	CuSn	blank/plain	342352-1	
	0,5-1,5	1,5-2,1	4,5	0,4	6,22	12,6	5,3	CuSn	blank/plain	154740-1	
I	0,15-0,90	-	4,0	0,4	6,22	13,4	4,5	CuSn	blank/plain	342352-1	
	0,5-1,5	1,5-2,1	4,5	0,4	6,22	12,6	5,3	CuSn	blank/plain	154740-1	