


08EE01RS  
( 'ON 0NIMV8D )台器型図

| 版 数<br>REV. | 年 月 日<br>DATE | DCN NO. | 変 更 内 容<br>DESCRIPTION | 製 図<br>DR. | 担 当<br>CHK. | 査 閲<br>APPD. | 承 認<br>APPD. |
|-------------|---------------|---------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|             |               |         |                        |            |             |              |              |
|             |               |         |                        |            |             |              |              |
|             |               |         |                        |            |             |              |              |



注1. 図示の位置に社標及び品名を表示する。  
但し「-F6-1R」は表示されない。  
2. この寸法はねじの出張り量を表す。

|           |                     |             |                 |               |                |
|-----------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| 10        | プラス・マイナス兼用<br>なべ小ねじ | 2           | 鋼               | ニッケルメッキ       | M3×6           |
| 9         | ばね座金                | 2           | 鋼               | ニッケルメッキ       | M3             |
| 8         | 六角ナット               | 2           | 鋼               | ニッケルメッキ       | M3             |
| 7         | 嵌合固定ねじ              | 2           | 鋼               | ニッケルメッキ       |                |
| 6         | 平座金                 | 4           | 鋼               | ニッケルメッキ       | M3             |
| 5         | フードB                | 1           | ABS樹脂           | ニッケルメッキ       | シボ加工           |
| 4         | フードA                | 1           | ABS樹脂           | ニッケルメッキ       | シボ加工           |
| 3         | インサート               | 2           | 銅合金             | ニッケルメッキ       |                |
| 2         | クランプサドル             | 1           | 鋼               | ニッケルメッキ       |                |
| 1         | プラス・マイナス兼用<br>なべ小ねじ | 2           | 鋼               | ニッケルメッキ       | M3×12          |
| 符号<br>NO. | 名 称<br>DESCRIPTION  | 個 数<br>QTY. | 材 料<br>MATERIAL | 仕 上<br>FINISH | 備 考<br>REMARKS |

|                        |                                  |                                   |                         |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様書 (SPECIFICATION)    | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>2005.7.13 | 尺 度 (SCALE)<br>1:1                | シ リーズ (SERIES)<br>D-sub | 日本航空電子工業株式会社<br>JAPAN AVIATION<br>ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD.<br> |
| 公差 (GENERAL TOLERANCE) | 製 図<br>DR.                       | 名 称 (TITLE)<br>DA-08-J10-F6-1R    |                         |                                                                                                                                                          |
| 寸法 (DIMENSION)         | 担 当<br>CHK.<br>高木 (洋)            | 図 面 番 号 (DRAWING NO.)<br>SJ103380 |                         |                                                                                                                                                          |
| 角度 (ANGLES)            | 査 閲<br>APPD.<br>承認<br>APPD.      | 質量 (MASS)                         |                         |                                                                                                                                                          |