






Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 280 Stück
packaging unit: 280 pcs




ohne Ansaughaube - without hood



Abspulrichtung - reel off direction



Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT



Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

terminal area 4-6 μ m tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
coplanarity area of termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

BA 7-13 - 8mm Bauhöhe
type7-13 - low profile

Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All dimensions in mm		Scale 5:1		Material									
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-Federl. SMC-B 16-SMD-BA7-13 Female SMC-B 16-SMD-type7-13													
<table><tr><td>c</td><td></td><td>06.03.2020</td><td></td></tr><tr><td>Index</td><td></td><td>Date</td><td></td></tr></table>				c		06.03.2020		Index		Date		 TE Connectivity		C- 354055-E				I	
c		06.03.2020																	
Index		Date																	
Class		SMCB		A2															