


166 (in Revision)


Kodierbrücken RM 2,54mm, RM 5,08mm, RM 7,62mm
Jumper Links 2.54mm Pitch, 5.08mm Pitch, 7.62mm Pitch

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	1 kV RMS
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C



© W+P PRODUCTS



Series

166

DIP-Spacing*

10

10 2,54mm
20 5,08mm
30 7,62mm

Plating*

10

00 Vergoldet
Gold flash plated
10 0,25µm Gold
0.25µm gold plated

Latch*

0

0 Ohne Griff flasche
W/o latch
1 Mit Griff flasche (nur in Plating 00 - Au flash)
With latch (only with Plating 00 - Au flash)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.