

The technical drawing illustrates the M4-M8 LED module in three views:

- Side View (Left):** Shows the module's profile with a total height of 31.5 mm. The screwing depth is indicated as a maximum of 16 mm. The bottom flange has a thickness of 5 mm. The mounting holes are spaced 14 mm and 11.5 mm apart. The bottom flange has a width of 28 mm.
- Top View (Right):** Shows the module's footprint with a total width of 130 mm and a total height of 140 mm. The central LED area is 114 mm wide and 124 mm high. The mounting holes are spaced 55.2 mm apart. The screwing depth is indicated as a maximum of 16 mm. The bottom flange has a thickness of 5 mm. The mounting holes are spaced 11.85 mm apart. The bottom flange has a width of 28 mm. The mounting holes are labeled E1, C1, G1, E2, and C2. The mounting holes are labeled E1, C1, G1, E2, and C2. The mounting holes are labeled E1, C1, G1, E2, and C2.
- Circuit Diagram (Bottom):** Shows the electrical connections. The module is powered by a 5V supply. The LED is connected to the 5V supply through a current-limiting resistor. The module is labeled M4-M8.

FD 600 R 12 KF 4

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung	collector-emitter voltage	V_{CES}	1200 V
Kollektor-Dauergleichstrom	DC-collector current	I_C	600 A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom	repetitive peak collector current	$t_p=1\text{ ms}$ I_{CRM}	1200 A
Gesamt-Verlustleistung	total power dissipation	$t_C=25^\circ\text{C}$, Transistor /transistor P_{tot}	3900 W
Gate-Emitter-Spitzenspannung	gate-emitter peak voltage	V_{GE}	$\pm 20\text{ V}$
Dauergleichstrom	DC forward current	I_F	600 A
Periodischer Spitzenstrom	repetitive peak forw. current	$t_p=1\text{ms}$ I_{FRM}	1200 A
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f=50 Hz, t= 1 min. V_{ISOL}	2,5 kV

Charakteristische Werte / Characteristic values: Transistor

			min.	typ.	max.
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung	collector-emitter saturation voltage	$i_C=600\text{A}$, $v_{GE}=15\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	2,7
		$i_C=600\text{A}$, $v_{GE}=15\text{V}$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	3,3
Gate-Schwellenspannung	gate threshold voltage	$i_C=24\text{mA}$, $v_{CE}=v_{GE}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5
Eingangskapazität	input capacity	$f_0=1\text{MHz}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$, $v_{CE}=25\text{V}$, $v_{GE}=0\text{V}$	C_{ies}	-	45
Kollektor-Emitter Reststrom	collector-emitter cut-off current	$v_{CE}=1200\text{V}$, $v_{GE}=0\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	i_{CES}	-	8
		$v_{CE}=1200\text{V}$, $v_{GE}=0\text{V}$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	50
Gate-Emitter Reststrom	gate leakage current	$v_{CE}=0\text{V}$, $v_{GE}=20\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	i_{GES}	-	-
Emitter-Gate Reststrom	gate leakage current	$v_{CE}=0\text{V}$, $v_{EG}=20\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	i_{EGS}	-	-
Einschaltzeit (induktive Last)	turn-on time (inductive load)	$i_C=600\text{A}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $v_L=\pm 15\text{V}$, $R_G=1,6\Omega$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	t_{on}	-	0,7
		$i_C=600\text{A}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $v_L=\pm 15\text{V}$, $R_G=1,6\Omega$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	0,8
Speicherzeit (induktive Last)	storage time (inductive load)	$i_C=600\text{A}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $v_L=\pm 15\text{V}$, $R_G=1,6\Omega$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	t_s	-	0,9
		$i_C=600\text{A}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $v_L=\pm 15\text{V}$, $R_G=1,6\Omega$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	1,0
Fallzeit (induktive Last)	fall time (inductive load)	$i_C=600\text{A}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $v_L=\pm 15\text{V}$, $R_G=1,6\Omega$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	t_f	-	0,10
		$i_C=600\text{A}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $v_L=\pm 15\text{V}$, $R_G=1,6\Omega$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	0,15
Einschaltverlustenergie pro puls	turn-on energie per pulse	$i_C=600\text{A}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $L_s=70\text{nH}$	E_{on}	-	-
		$v_L=\pm 15\text{V}$, $R_G=1,6\Omega$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	90
Abschaltverlustenergie pro Puls	turn-off energie loss per pulse	$i_C=600\text{A}$, $v_{CE}=600\text{V}$, $L_s=70\text{nH}$	E_{off}	-	-
		$v_L=\pm 15\text{V}$, $R_G=1,6\Omega$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	90

Charakteristische Werte / Characteristic values

Inversdiode / Inverse diode					
Durchlaßspannung	forward voltage	$i_F=600\text{A}$, $v_{GE}=0\text{V}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$	v_F	-	2,2
		$i_F=600\text{A}$, $v_{GE}=0\text{V}$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	2,0
Rückstromspitze	peak reverse recovery current	$i_F=600\text{A}$, $v_{RM}=600\text{V}$, $v_{EG}=10\text{V}$	I_{RM}	-	200
		$-di_F/dt = 3,0\text{ kA}/\mu\text{s}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$		-	350
Sperrverzögerungsladung	recovered charge	$i_F=600\text{A}$, $v_{RM}=600\text{V}$, $v_{EG}=10\text{V}$	Q_r	-	25
		$-di_F/dt = 3,0\text{ kA}/\mu\text{s}$, $t_{vj}=25^\circ\text{C}$		-	75
		$-di_F/dt = 3,0\text{ kA}/\mu\text{s}$, $t_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	-
				-	-

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	0,016 °C/W
		Transistor,DC,pro Zweig/per arm		0,032 °C/W
		Diode, DC, pro Modul/per module		0,032 °C/W
		Diode, DC, pro Zweig/per arm		0,064 °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module	R_{thCK}	0,008 °C/W
		pro Zweig / per arm		0,016 °C/W
Höchstzul. Sperrschichttemperatur	max. junction temperature	pro Modul / per Module	$t_{vj\text{ max}}$	150 °C
Betriebstemperatur	operating temperature	Transistor / transistor	$t_{c\text{ op}}$	-40...+150 °C
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}	-40...+125 °C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties


Gehäuse, siehe Anlage	case, see appendix		Seite / page	1
Innere Isolation	internal insulation			Al_2O_3
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung	mounting torque	terminals M6 / tolerance +/-15%	M1	5 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	terminal connection torque	terminals M4 / tolerance +/-15%	M2	2 Nm
		terminals M8		8...10 Nm
Gewicht	weight	G		ca. 1500 g

Bedingung für den Kurzschlußschutz / Conditions for short-circuit protection


$t_{ig} = 10\text{ }\mu\text{s}$	$V_{CC} = 750\text{ V}$
$v_L = \pm 15\text{ V}$	$v_{CEM} = 900\text{ V}$
$R_{GF} = R_{GR} = 1,6\text{ }\Omega$	$i_{CMK1} \gg 5000\text{ A}$
$t_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$i_{CMK2} \gg 4000\text{ A}$

Unabhängig davon gilt bei abweichenden Bedingungen / with regard to other conditions $v_{CEM} = V_{CES} - 20\text{nH} \times |di/dt|$


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.




Bild/Fig. 1
Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch)
Collector-emitter-voltage in saturation region (typical)
 $V_{GE} = 15V$
----- $T_{vj} = 25\text{ °C}$
—— $T_{vj} = 125\text{ °C}$




Bild/Fig. 2
Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch)
Collector-emitter-voltage in saturation region (typical)
 $t_{vj} = 125\text{ °C}$




Bild/Fig. 3
Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)
 $V_{CE} = 20V$



Bild/Fig. 4
Rückwärts-Arbeitsbereich
Reverse biased safe operating area
 $t_{vj} = 125\text{ °C}$, $v_{LE} = v_{LR} = 15V$, $R_G = 1,6W$



Bild/Fig. 5
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig (DC)
Transient thermal impedance per arm (DC)



Bild/Fig. 6
Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of the inverse diode (typical)
..... $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$
— $t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb & Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant to the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales & contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery dependent on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.