



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NO.	ROWS		POWER				SIGNAL			POWER																																																																																																																																																																								
		E1	P1	P2	P3	1	2	3	4	5	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	E2																																																																																																																																																													
51939-160-- NOTE③	DCBA		 PA	 PA	 PA	 UUUUU TTTTT SSSSS RRRRR					 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	 PA	



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
U	.270 [6.86]	SIGNAL
T	.270 [6.86]	SIGNAL
S	.270 [6.86]	SIGNAL
R	.270 [6.86]	SIGNAL
E	.220 [5.59]	SIGNAL
PA	N/A [N/A]	POWER
HA	N/A [N/A]	HOLD-DOWN

mat'l code				SEE NOTE 2		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
lir	ecn no.	dr	date	linear	linear	linear	linear	COPY	projection	title	www.fciconnect.com
A	DG05-0040	SW	03/09/05		.XX±.01/0.X±0.3					3ACP + 20S + 10P	
B	DG06-0013	RYAN	01/22/06		.XXX±.005/0.XX±0.13					RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
					.XXX±.0020/0.XXX±0.051						
				angles	0°±2°						
				dr	STEVEN WANG	03/09/05				product family	PwrBlade
				engr	STEVEN WANG	03/09/05				size	213
				chr	VICTOR LIN	03/09/05				dwg no	51939-160
				appd	JOSEPH HSIA	03/09/05				code	213
sheet index	revision	B	B	B	B					sheet	1 of 4
	sheet	1	2	3	4						

Pro/E

code code 22526

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A FCI


All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

A


B

PRODUCT NUMBER


51939-160--
NOTE ③



BROKEN-OUT SECTION A-A
SCALE 2:1



BROKEN-OUT SECTION B-B
SCALE 2:1



SECTION C-C

mat'l code				SEE NOTE 2		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		A FCI		www.fciconnect.com	
lir	ecn no.	dr	date	linear	angular	linear	angular	projection	projection	title	product family	code	code
B				.XX±.01/0.X±0.3	0°±2°	.XXX±.005/0.XX±0.13	0°±2°	projection	projection	3ACP + 20S + 10P	PwrBlade	213	213
				.XXX±.002/0.XXX±0.051	0°±2°	.XXX±.002/0.XXX±0.051	0°±2°	projection	projection	RIGHT ANGLE SOLDER HEADER			
				dr	eng	chr	appd	INCH/MM	scale	size	dwg no	sheet	sheet
				STEVEN WANG	STEVEN WANG	VICTOR LIN	JOSEPH HSIA	1:1		A	51939-160	2 of 4	2 of 4
sheet index	revision	sheet											

Pro/E

code code 22526


A

B

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER	
lir	ecr no.	dr	date	linear	XXX $\pm$.01 / 0.X $\pm$ 0.3	COPY	A FCI www.fciconnect.com
B				linear	.XXX $\pm$.005 / 0.XX $\pm$ 0.13	projection	title 3ACP + 20S + 10P
				angles	.XXX $\pm$.002 / 0.XXX $\pm$ 0.051		RIGHT ANGLE SOLDER HEADER
				dr	STEVEN WANG 03/09/05	INCH/MM	product family PwrBlade
				engr	STEVEN WANG 03/09/05	scale 1:1	size A
				chr	VICTOR LIN 03/09/05		dwg no 51939-160
				appd	JOSEPH HSIA 03/09/05		code 213
sheet index	revision	sheet					sheet 3 of 4

Pro/E

code code 22526

