





PROJEKT NR.:		REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				
P	LYR				DATE	DWN
	A1	NEW DRAWING			11MAY2017	AW
	A2	DRAWING UPDATE			05NOV2016	RD



- 3

CAVI-CAVS INSULATION DIAMETER: FROM 1.2 TO 2.1
- 4
- WARPAGE PERMITTED TO MAX 0.3

5

6

7


- 3
- K1-K5 ISOLATIONS-DURCHMESSER: VON 1.2 BIS 2.1

4

5


6

7



CONTACTS/SW S: HPF 1.2, 0.35mm ² KONTAKTE/EDS: HPF 1.2	SEE DRW. 2208363 2297816	3
CONTACTS/SW S: HPF 1.2, 0.5mm ² KONTAKTE/EDS: HPF 1.2	SEE DRW. 2208362 2297817	3
CONTACTS/SW S: HPF 1.2, 0.75mm ² KONTAKTE/EDS: HPF 1.2	SEE DRW. 2208360 2297818	3
CONTACTS/SW S: HPF 1.2, 1.0mm ² KONTAKTE/EDS: HPF 1.2	SEE DRW. 2208360 2297819	3
SPECIAL UNLOCKING TOOLS SPEZIELLE ENTRIEGELUNGS-WERKZEUGE	3-1579018-4	
TO BE USED WITH ZU VERWENDEN MIT	-	
PACKING VERPACKUNG	BULK SCHUETTUT	
FITTING BLINDPLUGS PASSENDE BLINDSTOPFEN	967056-1	
COUNTERPART GEGENSTUECK	-	
INTERFACE SCHNITTSTELLE	114-18679-3	
PRODUCT-SPEC. PRODUKT-SPEZ.	108-94615	1
APPLICATION-SPEC. VERARBEITUNGS-SPEZ.	114-94415	2
TE CONNECTIVITY NO. TE CONNECTIVITY NR.		

CODINGS / KODIERUNGEN 2:1



TOLERANCING ACC. TO ISO 8015 © ISO 2911 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO ISO 14005 UND DIN 15052-100.		DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN A. WEIPERT 12MAY2017 R. WIENZIERERS	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (MM)	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS)	PRODUCT SPEC. PRODUKTSPEZ.	1
MATERIAL	APVD	APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSPEZ.	2
	WEIGHT GEWICHT	4.9	
CUSTOMER DRAWING			

5 POS, HPF 1.2, REC HSG, ASSY, SEALED 5POL, HPF 1.2, FL.KONT. GEH. DICHT		TE Connectivity	
SIZE GRÖSSE	CAGE CODE FABRIK-NR.	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
A1	00779	©=2307334	A2