




SJ037473
図面番号 (DRAWING NO.)

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	23/JUN/2004	055348	REVISED TERMINAL AREA FINISH	—	N. UCHIYAMA	K. KAWASE	S. KASHIWAGI
3	09/FEB/2017	020301	MATERIAL CHANGE	—	K. NAKAZAWA	—	T. KUDOU





DESIGNATION 命名法

PS-※※PLB-D4T1-FL※E
LEAD FREE
鉛フリー
CONTACT FINISH (NOTE 2)
仕上 (表2)
FRICTION LOCK TYPE
フリクションロックタイプ
TERMINAL LENGTH
結線部長さ
THROUGH HOLE TYPE (TERMINATION)
スルーホール (ターミネーション)
DOUBLE ROWS, 2.54mm PITCH
2列2.54ピッチ
LOW PROFILE TYPE
低背タイプ
PIN SIDE
ピン側
NUMBER OF CONTACTS (TABLE 1)
芯数 (表1)
SERIES
シリーズ名

TABLE 1


PART No. 品名	NUMBER OF CONTACTS 芯数	A	B	C	D	E
PS- 4PLB-D4T1-FL※E	4	2.54	0	1.28	5.18	6.38
PS- 6PLB-D4T1-FL※E	6	5.08	0.82	3.82	7.72	8.92
PS- 8PLB-D4T1-FL※E	8	7.62	3.36	6.36	10.26	11.46
PS-10PLB-D4T1-FL※E	10	10.16	5.9	8.9	12.8	14
PS-12PLB-D4T1-FL※E	12	12.7	8.44	11.44	15.34	16.54
PS-14PLB-D4T1-FL※E	14	15.24	10.98	13.98	17.88	19.08
PS-16PLB-D4T1-FL※E	16	17.78	13.52	16.52	20.42	21.62
PS-18PLB-D4T1-FL※E	18	20.32	16.06	19.06	22.96	24.16
PS-20PLB-D4T1-FL※E	20	22.86	18.6	21.6	25.5	26.7
PS-22PLB-D4T1-FL※E	22	25.4	21.14	24.14	28.04	29.24
PS-24PLB-D4T1-FL※E	24	27.94	23.68	26.68	30.58	31.78
PS-26PLB-D4T1-FL※E	26	30.48	26.22	29.22	33.12	34.32
PS-28PLB-D4T1-FL※E	28	33.02	28.76	31.76	35.66	36.86
PS-30PLB-D4T1-FL※E	30	35.56	31.3	34.3	38.2	39.4



APPLICABLE P. C. B. DIMENSION (REF.)
基板取付穴寸法 (参考)

NOTE1. COMPANY LOGO AND CAVITY No. APPEAR IN RAISED LETTER.
NOTE2. THE FOUR CORNERS OF TERMINAL AREA (0.64mm × 0.44mm) ARE CHAMFERED,
AND THE DIAGONAL DIMENSION IS MAX 0.7mm.

注1. 社標, 芯数及び金型No. を浮き出す。
注2. 結線部 (0.64 × 0.44) は四隅を面打ちし、対角寸法は0.7以下です。



A-A
(5 : 1)

TABLE 2 ②

	1	2	3	4
CONTACT AREA 接触部	GOLD (0.1 μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.1 μm 以上	GOLD (0.3 μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.3 μm 以上	GOLD (0.76 μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.76 μm 以上	GOLD (0.5 μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.5 μm 以上
TERMINAL AREA 結線部	(LEAD FREE) TIN/ TIN ALLOY OVER NICKEL Ni上錫又は錫合金 (無鉛)	(LEAD FREE) TIN/ TIN ALLOY OVER NICKEL Ni上錫又は錫合金 (無鉛)	(LEAD FREE) TIN/ TIN ALLOY OVER NICKEL Ni上錫又は錫合金 (無鉛)	(LEAD FREE) TIN/ TIN ALLOY OVER NICKEL Ni上錫又は錫合金 (無鉛)

2	INSULATOR	1	15%GF 6-6Ny ③	—	UL94V-0 COLOR: BLACK
1	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	TABLE 2	—
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1209 (-500) ③		第1版 (ORIGINAL DATE) 16/OCT/2002		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) PS		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		PS-※※PLB -D4T1-FL※E		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		査閲 APPD.		承認 APPD.		図面番号 (DRAWING NO.)	
±0.8		M. SASAKI		K. KAWASE		S. KASHIWAGI		SJ037473	
× ±0.4		角度 (ANGLES)		単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS)		版数 (VER.)	
×× ±0.1		×° ±		×°×' ±		—		3	
××× ±		STRAIGHT HEADER		—		—		—	