



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.





SCHNITT / SECTION A-A





Polzahl *no. of contacts*	14+PE
Anschlusstechnik *Termination*	crimpen *crimp*
Anschlussquerschnitt *Wire gauge*	0,09-2,5 mm² AWG 28-14
Bemessungsspannung *Rated insulation voltage*	100 V
Strombelastbarkeit *Current carrying capacity*	3x16 A, 11x6 A bei / *at* 55°C
Temperaturbereich *Temperature range*	-40°C bis +125°C *-40°F up to +257°F*
Anschließbare Kabeldurchmesser *Possible cable diameters*	10 bis 12 mm *10 up to 12 mm*
Verschmutzungsgrad *Pollution degree*	3
Überspannungskategorie *Overvoltage category*	III
Schutzart (in gest. Zustand) *Protection class (when mated)*	IP 65
Werkstoff Gehäuse *Material housing*	PA
Werkstoff Kontaktträger *Material insert*	PA
Werkstoff Dichtung *Material gasket*	Neoprene

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particulary the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").

Crimpkontakte bitte separat bestellen:
Please order crimp contacts separately:

N 02 015 0052 (1) - 0,09-0,25mm² / AWG 28-24
N 02 015 0046 (1) - 0,35-0,5mm² / AWG 22-20
N 02 015 0047 (1) - 0,75-1,0mm² / AWG 18
N 02 025 0001 (1) - 0,5-1,5mm² / AWG 20-16
N 02 025 0010 (1) - 1,5-2,5mm² / AWG 16-14

Gewicht (errechnet) / *Calc WT* : g
Prüfmaß / *Testdimension*
Teileindex
Partindexnumber

Zul. Abw./ *Tolerances* :
DIN / ISO 13715

Index	Änderung/ *Description*	Datum/ *Date*	Name
02	201400483	10.11.14	RS
01	201400483	29.07.14	IM

	Datum/ *Date*	Name
2014		
Gez.	29.07.	Mohrlang
Drawn		
Gepr.		i.A.
Checked		

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH

Maßstab / *Scale* : 2:1; 1:1 | A3

CUSTOMER DRAWING

Kabeldose 14+PE, Crimpanschluss
female cable connector, crimp type

M C016 10D014 003 1

Blatt/ *Sheet* 1 | 1 Bl.

Ers. f. / *Replacement for* :

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Downloaded from Arrow.com.