



REVISONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H8	REVISED ECR-23-185274	06SEP2023	AG	RK

D

C



B

A




PC BOARDED DIMENSION
プリント基板取付穴

NOTE (注記) ;
1. THICKNESS (板厚) ; 1.6±0.15
2. TOLERANCE (公差) ; ±0.1



- △ A 面より2mmの範囲で測定。
△ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
3. プリント基板への取付は、JIS B1115又は
1122 M3×6ナベ (2種又は4種) のタッピンネジ
で締付けた後ハンダ付する (締付けトルク: 0.4N-m 以下)
△ 回路番号: 下図参照のこと。

- △ 1 TO BE MEASURED BETWEEN A AND 2
△ 2 TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY
3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS
B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER
△ 4 CIRCUIT NUMBER.



OBSOLETE	HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	GREEN 緑色	2-5173866-4	
	HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-5173866-1	
OBSOLETE	HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	GREEN 緑色	2-173866-4	
	HB	SEE CUSTOMER DRAWING 4-173866-2					4-173866-2	
OBSOLETE	HB	SEE CUSTOMER DRAWING 4-173866-1					4-173866-1	
OBSOLETE	V-2	PRE-TIN x 30		-	1~30 (全極)	NATURAL 自然色	9-173866-1	
OBSOLETE	HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-173866-1	
	HB	PRE-TIN x 30		-	1~30 (全極)	GRAY 灰色	173866-6	
	HB	PRE-TIN x 30		-	1~30 (全極)	GREEN 緑色	173866-4	
	HB	PRE-TIN x 30		-	1~30 (全極)	NATURAL 自然色	173866-1	
	USED MATERIAL FLAMMABILITY	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	△ 4 GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号		△ 4 PRE-TIN CIRCUIT NO. 銅めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
		CONTACT FINISH コンタクト仕上						

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0<≦ 10 : ±0.2
10<≦ 30 : ±0.25
30<≦ 100 : ±0.3
ANGLE : ±3°
角度

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN T.SHINOHARA 19SEP03	TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位: 寸 mm				CHK K.BETSUI 19SEP03				
				APVD K.BETSUI 19SEP03	NAME 名称 070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 30POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY			
				PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216				
MATERIAL 材料 HOUSING: PBT CONTACT: BRASS				APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 番号 C=173866 RESTRICTED TO —			
				FINISH 仕上 SEE TABLE				
CUSTOMER DRAWING				WEIGHT 16.75 g	SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV H8			

D

C

B

A