
PART NO.	"A" BUNDLE DIA. RANGE	"B"	"C" REF.	"D" REF.
SKL45–250	.15–.25 (3.8–6.35)	.98 (24.9)	.33 (8.5)	1.05 (26.7)
SKL45–350	.30–.40 (7.6–10.0)	1.07 (27.2)	.43 (11.0)	1.20 (30.5)
SKL45–450	.40–.47 (10.0–12.0)	1.12 (28.4)	.47 (12.0)	1.30 (33.0)



NOTES:
1. MAT'L: NYLON 66 (RMS–01), FLAME RETARDANT NYLON (RMS–19) BY SPECIAL ORDER ONLY.
   COLOR: NATURAL

REV	DESCRIPTION	ENGR DATE
D	SEE ECN #1081 FOR CHANGES	SK 10.14.05
C	CHANGED FILE NO.	SM 10.25.02
B	ADD FLAME RETARDANT NYLON RMS–19	AM 04.12.99
A	FILE NO. 05246 WAS 05150; CONV. TO ACAD; .15–.25 WAS .20–.30; .40–.47 WAS .40–.50	PB 04.04.95

TITLE: STAND–OFF KURLY–LOK, 45° ANGLE

DWG IN IN (MM)

TOLERANCES UNLESS NOTED .XX=±.010 .XXX=±.005 FRAC=±1/64 ANG=±1°

FILE # SKL45 | DWN: P.B. | DT: 04–04–95

MAT'L: SEE NOTES | CHKD: | ENGR:

RE: RICHCO, INC.

RICHCO INC.
PO BOX 804238,CHICAGO,60680
(773) 539–4060

FINAL

PART # SEE TABLE

PRINT TYPE CA

Downloaded from Arrow.com.