

版数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

TABLE 1 【DIMENSIONS】

SHELL SIZE	φA±0.8	φB±0.2	V THREAD
18	35.9	23.5	1-20UNEF-2A
20	40.6	26.9	1 1/8-18UNEF-2A
22	42.2	29.6	1 1/4-18UNEF-2A
24	45.4	32.8	1 3/8-18UNEF-2A
28	51.7	39	1 5/8-18UNEF-2A

TABLE 2 【INSERT ARRANGEMENT】 (NOTE 2)

SHELL SIZE	CONTACT SIZE	# 8	#12	#16	#20
18	NO. OF CONTACT	5	10	19	19
	INSERT ARRANGEMENT DWG. NO.	18-11 SJ024904	18-1 SJ025293	18-19A SJ025297	18-19A SJ025297
20	NO. OF CONTACT	7	17	30	30
	INSERT ARRANGEMENT DWG. NO.	20-15 SJ025291	20-29 SJ025294	20-30A SJ025298	20-30A SJ025298
22	NO. OF CONTACT	4	8	19	19
	INSERT ARRANGEMENT DWG. NO.	22-22 SJ024906	22-23 SJ025292	22-14 SJ024905	22-14 SJ025292
24	NO. OF CONTACT	7	24	52	52
	INSERT ARRANGEMENT DWG. NO.	24-10 SJ024907	24-28 SJ025295	24-52A SJ025299	24-52A SJ025299
28	NO. OF CONTACT	7	37	73	73
	INSERT ARRANGEMENT DWG. NO.	28-21 SJ025296	28-73A SJ025296	28-73A SJ025296	28-73A SJ025296

CONTACT SIZE	L MIN.	
	PIN INSERT	SOCKET INSERT
# 8	48	48
#12	46	43
#16	43	38
#20	40	37.5

TABLE 3 【CRIMP TYPE CONTACTS】 (NOTE 3)

CONTACT SIZE	PIECE	CONTACT PART NUMBERS				TYPE	APPLICABLE WIRE
		PIN CONTACT	DWG. NO.	SOCKET CONTACT	DWG. NO.		
# 8	INDIVIDUAL	CONT-JL05-08P-C1	SJ025430	CONT-JL05-08S-C1	SJ025431	MACHINE	AWG# 8~10(8mm~5.5mm)
		CONT-JL05-08P-C2		CONT-JL05-08S-C2		MACHINE	AWG#10~12(5.5mm~3.5mm)
#12	INDIVIDUAL	CONT-JL05-12P-C1	SJ025428	CONT-JL05-12S-C1	SJ025429	MACHINE	AWG#12~16(3.5mm~1.25mm)
		ST-JL05-16P-C1		ST-JL05-16S-C1		MACHINE	AWG#14~16(2mm~1.25mm)
#16	INDIVIDUAL	ST-JL05-16P-C2	SJ025424	ST-JL05-16S-C2	SJ025425	STAMPE	AWG#16~20(1.25mm~0.5mm)
		ST-JL05-16P-C3		ST-JL05-16S-C3		STAMPE	AWG#20~24(0.5mm~0.2mm)
		ST-JL05-16P-C1-3500		ST-JL05-16S-C1-3500		STAMPE	AWG#14~16(2mm~1.25mm)
	REELS OF 3500	ST-JL05-16P-C2-3500	SJ025426	ST-JL05-16S-C2-3500	SJ025427	STAMPE	AWG#16~20(1.25mm~0.5mm)
		ST-JL05-16P-C3-3500		ST-JL05-16S-C3-3500		STAMPE	AWG#20~24(0.5mm~0.2mm)
#20	INDIVIDUAL	ST-JL05-20P-C1	SJ025420	ST-JL05-20S-C1	SJ025421	STAMPE	AWG#18~22(0.8mm~0.3mm)
		ST-JL05-20P-C2		ST-JL05-20S-C2		STAMPE	AWG#22~26(0.3mm~0.13mm)
		ST-JL05-20P-C1-10000		ST-JL05-20S-C1-10000		STAMPE	AWG#18~22(0.8mm~0.3mm)
	REELS OF 10000	ST-JL05-20P-C2-10000	SJ025422	ST-JL05-20S-C2-10000	SJ025423	STAMPE	AWG#22~26(0.3mm~0.13mm)

DESIGNATION

命名法

JL05-6A22-14*PC*-FO-R

SERIES PREFIX
シリーズ名

6:STRAIGHT PLUG
6:プラグ

A:THE STRUCTURE OF WATERPROOF
A:防水構造

SHELL SIZE:18, 20, 22, 24, 28
シェルサイズ:18, 20, 22, 24, 28

INSERT ARRANGEMENT(NOTE 2)
インサート配列名

CONTACT TYPE

PO:CRIMP TYPE OF PIN CONTACT
SO:CRIMP TYPE OF SOCKET CONTACT
P:SOLDER TYPE OF PIN CONTACT
S:SOLDER TYPE OF SOCKET CONTACT

PO:クリンプピンコンタクト
SO:クリンプソケットコンタクト
P:半田用ピンコンタクト
S:半田用ソケットコンタクト

ALTERNATE INSERT POSITIONS:W, X, Y, Z, V
STANDARD:NORMAL POSITION
インサート回転位置:W, X, Y, Z, V
無し:標準位置

FO:LESS CONTACTS
FO:コンタクト無し

R:SUFFIX
R:特殊記号

NOTE 1. COMPANY LOGO "JAE" & PART NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

"-FO" AND "-R" ARE NOT MARKED.

2. FOR INSERT ARRANGEMENT, SEE TABLE 2.

3. FOR APPLICABLE CONTACTS, SEE TABLE 3.

4. THIS MARK(⊕) INDICATES EARTH.

1. 図示の位置に"社名"及び"品名"を表示する。

但し、品名末尾の"-FO"及び"-R"は表示しない。

2. インサート配列は表2による。

3. 適合コンタクトは表3による。

4. このマーク(⊕)は保護回路接続を表す。

9	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	
7	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	
6	C-TYPE RING	1	STAINLESS STEEL		
5	WAVE SPRING	1	STAINLESS STEEL		
4	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	
3	CONTACT	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	NOTE 2,3
2	BASE INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
1	COVER INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		INSULATOR FOR #16 & #20 BOOKET CONTACTS
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)
JAOS-5071		6.Jan.2006		1:1	JL05
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製造 DR.	名称(TITLE)		
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	JL05-6A**		
° ±0.8		査閲 APPD.	*****-**-R		
°X ±0.4		承認 APPD.	(STRAIGHT PLUG)		
°XX ±0.1			質量(MASS)		
°XXX ±			図面番号(DRAWING NO.)		
			SJ105243		