



Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Square pin 0.635mm, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 5 GΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 5 GΩ
Spannungsfestigkeit	1000 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>1000 V AC</i>
Nennspannung	250 V AC
<i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom	3 A
<i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +105 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Wave soldering</i>



Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

141



Series	Contacts*	Type*	Latches*	Plating*	Colour (Optional)*
138	26 10/14/16/20/ 24/26/30/34/ 40/44/50/60/ 64	1 1 Gerade <i>Straight</i> 2 Gewinkelt <i>Right-angled</i>	00 00 Ohne Hebel <i>W/o latches</i> 10 Kurze Hebel <i>Short latches</i> 20 Lange Hebel für Gegenstecker mit Zugentlastung <i>Long Latches for mating connectors with strain relief</i>	60 00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Duplex Plating</i>	.. [] Standard: schwarz <i>Standard: black</i> 6 Grau <i>Grey</i>

* Bitte in die Bestellnummer eintragen

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* *This is an **order example** -
please replace by your specifications.*

[wppro.com/serie/XXX](#)
[wppro.com/en/series/XXX](#)

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P
WE CONNECT IT

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

