








REVISIONS					
#	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
B1		PN 1-2287720-3 AND 1-2287720-1 REMOVED	14MAY2019	HO.	A0e
B2		TABLE ADAPTED	24SEP2019	HO.	A0e
B3		REMOVE LOCATION CODE	10DEC2020	HERT	A0E
B4		TABLE UPDATED AND NOTE ADDED	30MAY2023	MCG	SPEG



NOTES
Bemerkungen

- IN CASE OF DISCREPANCIES THE GERMAN TEXT IS VALID
Im Zweifelsfall ist der deutsche Text bindend
- DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO THE MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
- SUITABLE TO CONTACT-PIN: TE 114-94419
Passend zu Kontaktstift: TE 114-94419

- 4 TE-REVISION
TE-Revision
- 5 DATE-CODE (WEEK/YEAR)
Datumscode (Woche/Jahr)
- 6 MARKING: SEE TABLE
Markierung: siehe Tabelle
- 7 DIE IDENTIFICATION NUMBER
Werkzeugkennzeichnung
- 8 TRACK ALLOCATION IN TWO TRACK DIES
Spurzuordnung in Zweispurwerkzeug



2-2287720-1	B	2	CuNi3SiMg	PRE TIN (0.8-3 µm)	0.95-1.05	0.13-0.22	0.027
PN	REV.	Markierung MARKING 6	MATERIAL	Beschichtung Kontaktpunkt SURFACE CONTACT POINT	INSUL.DIA ISOØ (mm)	WIRE-SIZE DGB (mm²)	Gewicht WEIGHT (g)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN A. Oetle 12DEC2016 S. Raab 12DEC2016 APVD M. Burghard - PRODUCT SPEC 108-94545 APPLICATION SPEC 114-94424 WEIGHT SEE TABLE CUSTOMER DRAWING			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 ALC ±0.4 1 PLC ±0.1 ±0.15 2 PLC ±0.01 3 PLC ±0.005 4 ALC ± ANGLES ±1		NAME PicoMQS CONTACT Buchsenkontakt SOCKET CONTACT		SIZE CAGE CODE DRAWING NO 100779 ©=2287720	
MATERIAL SEE TABLE -		FINISH SEE TABLE -		SCALE 30:1		SHEET 1 OF 1	
				REV B4			

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015