



A

B

C

D


E




Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

1:1

Anschlussloch
component hole



Aufschrift
Marking



NC 2
NO 4

Wechsler 1-polig
Kontakte vergoldet
single pole changeover
contacts gold plated

Schaltbetaetigungskraft
actuating force


≤ 1.9 N

Rueckschaltkraft
release force

≥ 0.5 N

Differenzweg
movement differential

≤ 0.2 mm




G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

IP Schutzklasse nach EN 60529
protection class acc to EN 60529

IP 67

1:1

-		XXX						1045.2151-XX					
Figure		Type						Art.No.-PI					
General tolerances								Sheet 01			Ident. K	Document number 10452151	Index d
All dimensions are in millimetres	Shape and location  0.1	Angle ± 2 °	Edge tolerance  +0.25 +0.1 0 -0.25		Length	Radii	Format DIN A4						
				0-6	± 0.1	± 0.2							
				>6-15	± 0.15	± 0.3							
				>15-30	± 0.2	± 0.5							
				>30-70	± 0.3	± 10%							
				>70-120	± 0.4								
				>120	± 0.8								
d	126682	2019-08-30		LEK		System NX V11.0			Snap action switch				
c	83090	2013-04-05		BRC									
b	78489	2012-04-26		BRC		Replacement of							
a	77237	2012-02-13		BRC									
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by		 MARQUARDT							