






版数 REV.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

DESIGNATION
命名法
JL04V-8A22-22SE-EBH-R
SERIES シリーズ名
PLUG (ANGLE) プラグ(アングル)
CLASS 嵌合時嵌合部防水構造
SHELL SIZE シェルサイズ
CONTACT ARRANGEMENT インサート名
SUFFIX 特殊記号
WITH END BELL エンドベル付
WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路接続構造有
SOCKET CONTACT ソケットコンタクト

SPECIFICATION
NUMBER OF CONTACT : 4X#8
RATED VOLTAGE : 500VAC (POLLUTION DEGREE:2 / OVER VOLTAGE CATEGORY:II)
: 250VAC (POLLUTION DEGREE:3 / OVER VOLTAGE CATEGORY:III)
RATED CURRENT : 46A MAX. per CONTACT
: 57A MAX. per CONTACT (APPLICABLE WIRE:8~10mm)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC(1 MINUTE)
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE : 10mm² MAX.

仕様
コンタクト : #8コンタクト 4本
定格電圧 : 500VAC (汚染度:2/過電圧範疇:II)
: 250VAC (汚染度:3/過電圧範疇:III)
定格電流 : 46A以下/1芯
: 57A以下/1芯 (適用電線:8~10mm)
耐電圧 : 2000VAC (1分間)
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上 (DC500Vにて)
適用電線 : 10mm²以下



14	ANGLE END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
13	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
12	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
10	"O"RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	SET SCREW	1	STEEL	NICKEL PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
6	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
3	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
2	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:D
1	CONTACT (LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:A,B,C

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5080 T95-4	第1版 (ORIGINAL DATE) 21.Feb.2012	尺度 (SCALE) 1:1	仕上り (FINISH) JL04V	備考 (REMARKS) 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 (DRAWING) H.NAKAJIMA	名称 (TITLE) JL04V-8A22 -22SE-EBH-R	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ112693
寸法 (DIMENSION) ±0.8 ±0.4 ±0.1 ±	角度 (ANGLES) X° ± X°X' ±	査閲 (CHECK) T.OKAMURA	承認 (APPROVAL) E.MATSUMOTO	版数 (REV.) 1

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN. EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "22-22SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
5. IN THE CASE OF 8mm² AND 10mm² CAB-TIRE CABLE BEING USED, PAY ATTENTION TO CABLE DIA. APPLICABLE CABLE DIA IS φ16.

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【22-22SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
5. 8mm²、10mm²のキャブタイヤケーブルを使用する場合、ケーブル径に注意すること。適用ケーブル径はφ16である。