



AMPLIVAR
Verbinder



Mögliche Crimpformen
Possible Crimping Forms




AMPLIVAR
Splices

Gruppe 2


Group 2

Typ Type	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm²)	Materialdicke Stock Thickness (mm)	Abmessung Dimension L (mm)	Anzahl der Rillen No. of Serrations	Material Material	Oberfläche Finish	Anmerkungen Notes	Bestell-Nr. Part No.
A	0,30–1,50	0,5	5,7	5	CuZn	blank/plain	mit weniger tiefen AMPLIVAR Rillen; für Lackdrähte < 0,4 mm Ø with less deep AMPLIVAR serrations; for magnet wires < 0,4 mm diameter	42192-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		42192-2
					CuSn	blank/plain		42192-3
					CuSn	verzinkt/tin plated		42192-4
	0,30–1,50	0,5	5,7	5	CuZn	blank/plain	für Lackdrähte > 0,4 mm Ø for magnet wires > 0,4 mm diameter	42076-0
					CuZn	verzinkt/tin plated		42076-1
					CuSn	blank/plain		42076-2
					CuSn	verzinkt/tin plated		42076-3
	0,75–2,50	0,5	5,7	5	CuZn	blank/plain	mit weniger tiefen AMPLIVAR Rillen; für Lackdrähte < 0,4 mm Ø with less deep AMPLIVAR serrations; for magnet wires < 0,4 mm diameter	42119-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		42119-2
					CuSn	blank/plain		42119-3
					CuSn	verzinkt/tin plated		42119-4
	0,75–2,50	0,5	5,7	5	CuZn	blank/plain	für Lackdrähte > 0,4 mm Ø for magnet wires > 0,4 mm diameter	41765-0
					CuZn	verzinkt/tin plated		41899-0
					CuSn	blank/plain		42083-1
					CuSn	verzinkt/tin plated		42083-2
	1,50–3,50	0,5	5,7	5	CuZn	blank/plain		41766-0
					CuZn	verzinkt/tin plated		41900-0
					CuSn	blank/plain		42084-1

AMPLIVAR
Verbinder,
Sondertypen



Crimpform
Crimping Form



B

AMPLIVAR
Splices,
Special Versions

Typ Type	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm²)	Materialdicke Stock Thickness (mm)	Abmessung Dimension L (mm)	Anzahl der Rillen No. of Serrations	Material Material	Oberfläche Finish	Anmerkungen Notes	Bestell-Nr. Part No.
A	0,15–0,60	0,4	5,7	5	CuZn	blank/plain		140932-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		140932-2
	0,20–0,80	0,5	3,2	3	CuZn	blank/plain		160595-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		160595-2
	0,3–1,5	0,5	5,7	7	CuZn	blank/plain		280007-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		280007-2
B*	0,3–1,5	0,5	5,7	7	CuZn	blank/plain	AMPLIVAR Verbinder mit speziellen Rillentiefen für Sonderanwendungen AMPLIVAR splices with special serration depth for special application	280539-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		280539-2
	0,3–1,5	0,5	5,7	7	CuZn	blank/plain		280540-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		280540-2
	0,3–1,5	0,5	5,7	7	CuZn	blank/plain		280541-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		280541-2
	0,75–2,5	0,5	5,7	7	CuZn	blank/plain		280537-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		280537-2
	0,75–2,5	0,5	5,7	7	CuZn	blank/plain		280538-1
					CuZn	verzinkt/tin plated		280538-2

* Rillen zur Spitze des Verbinders versetzt.
Einzelheiten über den Anwendungsbereich dieser AMPLIVAR Verbindertypen stehen auf Anfrage bei AMP zur Verfügung.

* Serrations positioned to one end of the splice.
Application details for these AMPLIVAR splices are available on request from AMP.

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.