





X
Kontaktanordnung
contact arrangement




92 Einlöt-Kontakte
4 kinked Einlöt-Kontakte
92 solder-contacts
4 kinked solder-contacts

- ☒ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact
- = kinked Einlöt-Kontakt
= kinked solder-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)




Z
2:1



W
10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:



09 03 296 4845	—	min.1,6µm (64µin) Au über/over min.2,5µm (100µin) Ni
09 03 296 7845	3	Au über/over Ni
09 03 296 6845	2	Au über/over Ni
09 03 296 2845	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2	
				Dat.	Name	1:1 2:1	har-bus C Federleiste kinked Einlöt 4,5 , 96 pol. har-bus C female connector kinked solder 4,5 , 96 pol.
				Detail.	06.08.99 Hm		
				Insp.	06.08.99 Pa.		
				Stand.			
34158	19.01.07	LehT	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 09 03 296 x845	Blatt/ page
30816	21.02.02	Rie.					
26095							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	