







Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Teilenummer part number	Anschluss- querschnitt terminal cross-section	AWG AWG	Durchmesser D diameter D	Gewicht weight	Crimpzange crimp tool	Crimpbacken crimping dies
N 02 100 6119 002 	25 mm ²	4	Ø 10,0 mm	28 g	EK 12042 (Klauke) oder / or AHPW 400C (Neko)	TE 0600 042
N 02 100 6120 002 	35 mm ²	2	Ø 12,5 mm	28 g		TE 0600 022
N 02 100 6121 002 	50 mm ²	1	Ø 14,5 mm	36 g		TE 0500 103
N 02 100 6122 002 	70 mm ²	00	Ø 16,5 mm	38 g		TE 0500 201
N 02 100 6123 002 	95 mm ²	000	Ø 19,0 mm	51 g		TE 0500 301

Steckzyklen / mating cycles: ≥500
Material / material: CuZn

Oberflächenbeschichtung / surface plating: Ag
Abisolierlänge / stripping length: 18,5



Gewicht (errechnet) / Calc WT:				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale : 1:1 (1:2)		A3	
 Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-m		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING	
Teileindex / Partindexnumber:									
Bagatelle change: 16.10.2017 PWOLFFLE									
				Gez.	10.05.2017	Buchsenkontakt socket contact			
				Drawn	PWOLFFLE				
				Status	Released				
				Gepr.	28.08.2017				
				Checked	MGRIMM				
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH		M		N 02 100 61XX 002	Blatt/ Sheet 1
02	201700316	16.08.2017	PWÖLF						
01	201700151	10.05.2017	PWÖLF						
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			Ers. f. / Replacement for :		1 Bl.	