

Type




Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics





Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction

Keramikrohr / ceramic tube — undurchsichtig / non-transparent

Kontaktkappen / end caps — Messing vernickelt / brass nickel-plated

mit Kennmelder / with indicator

Zubehör / Related Products

Aufbausicherungshalter 7104403 und Schraubkappe 7204402 siehe Liste M
suitable fuse-holder for panel mounting No. 7104403 and screw-cap No. 7204402 see catalog M

Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I_n		1,9 I_n		2,1 I_n		5 I_n		7 I_n	
	min.		max.		min.		max.		min.	
500 mA - 4 A	1 h		-		-		1 h		-	
5 A - 10 A	1 h		1 h		-		-		-	

VG 88851	**5 x 25 mm**	450 V	F flink quick acting

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs-strom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@ 1,5 I_n)	Schmelz-integral I^2t_s Value	Kennmelderfarbe Color code	
			mV	W	A^2s	deutsch	english
7008913.0,25	250 mA	70 kA @ AC 500 V[1)]	950	0,3	0,05	gelb	yellow
7008913.0,315	315 mA	70 kA @ AC 500 V[1)]	900	0,5	0,05	schwarz	black
7008913.0,4	400 mA	70 kA @ AC 500 V[1)]	800	0,5	0,15	braun	brown
7008913.0,5	500 mA	70 kA @ AC 500 V[1)]	700	0,6	0,15	weiß	white
7008913.0,8	800 mA	70 kA @ AC 500 V[1)]	300	0,3	0,25	grau	grey
7008913.1	1 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	300	0,3	0,5	rot	red
7008913.1,25	1,25 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	250	0,4	1,1	violett	lilac
7008913.1,6	1,6 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	400	0,9	2,3	orange	orange
7008913.2	2 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	400	1,1	2,4	blau	blue
7008913.2,5	2,5 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	350	1,2	4	gelb	yellow
7008913.3,15	3,15 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	300	1,4	6,5	schwarz	black
7008913.4	4 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	200	1,7	16	braun	brown
7008913.5	5 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	200	2,1	33	weiß	white
7008913.6,3	6,3 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	150	2,5	63	grün	green
7008913.8	8 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	190	6	13	grau	grey
7008913.10	10 A	70 kA @ AC 500 V[1)]	150	5	32	rot	red

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
	-	100 Stück/ Pieces (10 x 10)

© 2018-06 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de
Änderungen vorbehalten
Downloaded from Arrow.com.