



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.







B-B







A-A



- *for cable sizes 6mm² - AWG8 - 10mm²*
  für Kabelquerschnitte 6mm² - AWG8 - 10mm²

- *parts have to be processed according to Amphenol crimp specification N 50 360 5001*
  Teile müssen nach Amphenol Crimpspezifikation N 50 360 5001 verarbeitet werden

Pos. *Pos.*	Bezeichnung *description*	Oberfläche *plating*
4	Aussenhülse *outside sleve*	Cu/Ag3-6 pas
3	Grid(Käfig) *grid*	
2	Innenhülse *inside sleve*	
1	Crimphalter *crimp terminal*	Cu/Sn3-5

02

Masse (errechnet)/*Calc WT:* 9	Zul. Abw./*Tolerances:*	Maßstab/*Scale* 2:1	A3
Prüfmaß/*Testdimension*	ISO 2768-m	DIN/ISO 13715	
Teileindex *Partindexnumber*		CUSTOMER DRAWING	

Index	Änderung/*Description*	Datum/*Date*	Name
03	201200190	14.03.12	CI
02	200900280	17.06.09	Hoe.
01	200800716	09.03.09	Tol.

	Datum/*Date*	Name
09		
Gez. *Drawn*	09.03.	Tol.
Gepr. *Checked*	2012.03.15 10:52:12 +01'00'	Claus Dullin

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH

Crimpkontaktbuchse 3.6mm
crimp socket contact 3,6mm 90°

M N 02 036 6109 002 02

Blatt/*Sheet* 1 2 03 Bl.

Ers. f./*Replacement for:* M-N 02 036 6109 001 Rev.01

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Downloaded from Arrow.com.