


DIODE


100A Avg 800 Volts

PD100KN8

■ 回路図 CIRCUIT



■ 外形寸法図 OUTLINE DRAWING



Dimension: [mm]

■ 最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PD100KN8		
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V_{RRM}	800		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V_{RSM}	900		V

項 目 Parameter		記 号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max.Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 Average Rectified Output Current		*1 $I_{O(AV)}$	商用周波数 180 ° 通電 Half Sine Wave		$T_c=107$ 100	A
実効順電流 RMS Forward Current		*1 $I_{F(RMS)}$			156	A
サージ順電流 Surge Forward Current		*1 I_{FSM}	50Hz 正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		2000	A
電流二乗時間積 I Squared t		*1 I^2t	2 ~ 10ms		20000	A ² s
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range			T_{jw}		-40 ~ +150	
保存温度範囲 Storage Temperature Range			T_{stg}		-40 ~ +125	
絶縁耐圧 Isolation Voltage			V_{iso}	端子 - ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1min.	2500	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サマコバウド 塗布 Greased	M5	2.4 ~ 2.8	N・m
	主端子部 Terminal			M5	2.4 ~ 2.8	N・m

■ 電気的特性 Electrical Characteristics


項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I_{RM}	$T_j=150$, $V_{RM}=V_{RRM}$	7	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V_{FM}	$T_j=25$, $I_{FM}=320A$	1.41	V
熱抵抗 Thermal Resistance	*1 $R_{th(j-c)}$	接合部 - ケース間 (T_c 測定点チップ直下) Junction to Case	0.26	/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	*1 $R_{th(c-f)}$	ケースフィン間, サマコバウド 塗布 Case to Fin, Greased	0.3	/W

質量 - - - 約 100g
Approximate Weight


*1 : 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

■ 定格・特性曲線


順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE




平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



平均順電流 - ケース温度定格
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS



過渡熱抵抗特性
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
Junction to Case

